


HDC MHP 100 MC 1 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Uniwersalny**

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Moduł mocy, 1000 V, 100 A, Liczba biegunów: 2, Przyłącze zagniatane, Złącze męskie, Wymagane otwory wtykowe: 1
Nr zam.	3158690000
Typ	HDC MHP 100 MC 1 2
GTIN (EAN)	4099987671170
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E310075

Wymiary i masa

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1.3386 inch
Wysokość	57.6 mm	Wysokość (cale)	2.2677 inch
Szerokość	14.6 mm	Szerokość (cale)	0.5748 inch
Masa netto	12 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Liczba biegunów	2	Klasa palności wg UL 94	V-0
Opór izolacji	1012 Ω	Cykle wpinania	≥ 500
Typ	Złącze męskie	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3	Materiał podstawowy	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Typoszereg	ModuPlug	Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	1000 V
Napięcie pomiarowe według UL/CSA	600 V	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	8 kV
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	100 A	Zestaw wymagań z poziomami zagrożenia zgodnie z normą EN 45545-2	R22 (HL 1-3), R23 (HL 1-3)
Wymagane otwory wtykowe	1		

Dane połączenia ochronnego

Rodzaj przyłącza PE	złącze śrubowe nad ramą modułu
---------------------	--------------------------------

Wersja


Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	35 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	10 mm ²		

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Rysunki

Krzywa obciążalności prądowej



Rysunek



HDC MHP 100 MC 1 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

100 A styki zaprasowywane



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MHP100 M 10 2	Wersja
Nr zam.	3157310000	Złącze męskie, Srebro, 10 - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663533	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MHP100 M 16 2	Wersja
Nr zam.	3157320000	Złącze męskie, Srebro, 16 - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663540	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MHP100 M 25 2	Wersja
Nr zam.	3157330000	Złącze męskie, Srebro, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663557	
Ilość	10 ST	
Typ	HDC MHP100 M 35 2	Wersja
Nr zam.	3157340000	Złącze męskie, Srebro, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4099987663564	
Ilość	10 ST	

Narzędzia do usuwania styków



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi do zagniatania, usuwania styków oraz do kabli światłowodowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MHP100 REMOVAL TOOL	Wersja
Nr zam.	1480380000	ModuPlug, Narzędzie do demontażu styków
GTIN (EAN)	4050118288933	
Ilość	1 ST	