


HDC MHP 1 76 FP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Uniwersalny**

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Moduł, 1000 V, 76 A, Liczba biegunów: 1, PUSH IN, złącze żeńskie, Wymagane otwory wtykowe: 1
Nr zam.	3193700000
Typ	HDC MHP 1 76 FP
GTIN (EAN)	4099987981064
Ilość	1 szt.

HDC MHP 1 76 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1.3386 inch
Wysokość	58.2 mm	Wysokość (cale)	2.2913 inch
Szerokość	14.6 mm	Szerokość (cale)	0.5748 inch
Masa netto	19 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Liczba biegunów	1	Klasa palności wg UL 94	V-0
Opór izolacji	10 ¹² Ω	Cykle wpinania	≥ 500
Typ	złącze żeńskie	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3	Materiał podstawowy	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Typosereg	ModuPlug	Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	1000 V
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	8 kV	Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	76 A
Zestaw wymagań z poziomami zagrożenia zgodnie z normą EN 45545-2	R22 (HL 1-3), R23 (HL 1-3)	Wymagane otwory wtykowe	1

Dane połączenia ochronnego

Rodzaj przyłącza PE	złącze typu push-in
---------------------	---------------------

Wersja

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 14 maks.	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	20 mm
Rodzaj przyłącza	PUSH IN	przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 6
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	16 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min. 2.5 mm ²

zestęły mocy


Moment dokręcania, maksymalny, zgodnie z przekrojem przewodu	Przekrój przewodu, min.	2.5 mm ²
	Przekrój przewodu, maks.	16 mm ²
Długość zdejmowania izolacji zgodnie ze średnicą kabla	Średnica kabla, min.	9.5 mm
	Średnica kabla, maks.	9.5 mm
	Długość zdejmowania izolacji	20.00 mm

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Rysunki


Rysunek



Krzywa obciążalności prądowej



Krzywa obciążalności prądowej



HDC MHP 1 76 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Standardowe



Proste

Innowacyjna przesuwana ramka ma dwa blokowane położenia: otwarte oraz zamknięte. Pozwala to na łatwe montowanie modułów bez użycia narzędzi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MF 6B AB	Wersja
Nr zam.	1428920000	Rama
GTIN (EAN)	4050118233414	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MF 6B BA	Wersja
Nr zam.	1428940000	Rama
GTIN (EAN)	4050118233353	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MF 10B AC	Wersja
Nr zam.	1428960000	Rama
GTIN (EAN)	4050118233223	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MF 10B CA	Wersja
Nr zam.	1428980000	Rama
GTIN (EAN)	4050118233278	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MF 16B AD	Wersja
Nr zam.	1429010000	Rama
GTIN (EAN)	4050118233315	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MF 16B DA	Wersja
Nr zam.	1429030000	Rama
GTIN (EAN)	4050118233407	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MF 24B AF	Wersja
Nr zam.	1429050000	Rama
GTIN (EAN)	4050118233285	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MF 24B FA	Wersja
Nr zam.	1429070000	Rama
GTIN (EAN)	4050118233520	
Ilość	1 ST	

HDC MHP 1 76 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Z długim stykiem prowadzącym




Proste

Innowacyjna przesuwana ramka ma dwa blokowane położenia: otwarte oraz zamknięte. Pozwala to na łatwe montowanie modułów bez użycia narzędzi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGL 10B AC	Wersja
Nr zam.	2736990000	Rama
GTIN (EAN)	4050118823042	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Wersja
Nr zam.	2736970000	Rama
GTIN (EAN)	4050118823035	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Wersja
Nr zam.	2737040000	Rama
GTIN (EAN)	4050118823097	
Ilość	1 ST	

Z krótkim stykiem prowadzącym



Proste

Innowacyjna przesuwana ramka ma dwa blokowane położenia: otwarte oraz zamknięte. Pozwala to na łatwe montowanie modułów bez użycia narzędzi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGL 16B DA	Wersja
Nr zam.	2736940000	Rama
GTIN (EAN)	4050118823004	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MFGL 24B AF	Wersja
Nr zam.	2736950000	Rama
GTIN (EAN)	4050118823011	
Ilość	1 ST	

HDC MHP 1 76 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Z długim stykiem prowadzącym




Proste

Innowacyjna przesuwana ramka ma dwa blokowane położenia: otwarte oraz zamknięte. Pozwala to na łatwe montowanie modułów bez użycia narzędzi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGL 16B DA	Wersja
Nr zam.	2737020000	Rama
GTIN (EAN)	4050118823073	
Ilość	1 ST	

Z krótkim stykiem prowadzącym




Proste

Innowacyjna przesuwana ramka ma dwa blokowane położenia: otwarte oraz zamknięte. Pozwala to na łatwe montowanie modułów bez użycia narzędzi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGL 16B DA	Wersja
Nr zam.	2737020000	Rama
GTIN (EAN)	4050118823073	
Ilość	1 ST	

Z długim stykiem prowadzącym



Proste

Innowacyjna przesuwana ramka ma dwa blokowane położenia: otwarte oraz zamknięte. Pozwala to na łatwe montowanie modułów bez użycia narzędzi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGL 16B AD	Wersja
Nr zam.	2737010000	Rama
GTIN (EAN)	4050118823066	
Ilość	1 ST	

HDC MHP 1 76 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Z krótkim stykiem prowadzącym




Proste

Innowacyjna przesuwana ramka ma dwa blokowane położenia: otwarte oraz zamknięte. Pozwala to na łatwe montowanie modułów bez użycia narzędzi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGS 6B AB	Wersja
Nr zam.	2736890000	Rama
GTIN (EAN)	4050118822250	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MFGS 24B FA	Wersja
Nr zam.	2736960000	Rama
GTIN (EAN)	4050118823028	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MFGS 10B AC	Wersja
Nr zam.	2736910000	Rama
GTIN (EAN)	4050118822274	
Ilość	1 ST	

Z długim stykiem prowadzącym



Proste

Innowacyjna przesuwana ramka ma dwa blokowane położenia: otwarte oraz zamknięte. Pozwala to na łatwe montowanie modułów bez użycia narzędzi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGL 24B AF	Wersja
Nr zam.	2737030000	Rama
GTIN (EAN)	4050118823080	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MFGL 10B CA	Wersja
Nr zam.	2737000000	Rama
GTIN (EAN)	4050118823059	
Ilość	1 ST	

HDC MHP 1 76 FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Z krótkim stykiem prowadzącym




Proste

Innowacyjna przesuwana ramka ma dwa blokowane położenia: otwarte oraz zamknięte. Pozwala to na łatwe montowanie modułów bez użycia narzędzi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGS 6B BA	Wersja
Nr zam.	2736900000	Rama
GTIN (EAN)	4050118822267	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MFGS 10B CA	Wersja
Nr zam.	2736920000	Rama
GTIN (EAN)	4050118822281	
Ilość	1 ST	

Z długim stykiem prowadzącym



Proste

Innowacyjna przesuwana ramka ma dwa blokowane położenia: otwarte oraz zamknięte. Pozwala to na łatwe montowanie modułów bez użycia narzędzi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MFGL 6B BA	Wersja
Nr zam.	2736980000	Rama
GTIN (EAN)	4050118822908	
Ilość	1 ST	