

**IE-C6NO8LW0006S40S40-WC-K6KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kable konfekcjonowane 2x RJ45 z klasą ochrony IP20, dopasowane do aplikacji inteligentnego pomiaru, kat.6 Microline – ekstra cienkie (AWG30), nieekranowane, do ciasnych przestrzeni, inne kolory na życzenie

**Ogólne dane zamówieniowe**

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                |
| Wersja  | Przewód Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.6 m, , proste, 6 kV |
| Nr zam. | <a href="#">3195150006</a>                                                     |
| Typ     | IE-C6NO8LW0006S40S40-WC-K6KV                                                   |
| Ilość   |                                                                                |

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|         |       |                |             |
|---------|-------|----------------|-------------|
| Długość | 0.6 m | Długość (cale) | 23.622 inch |
|---------|-------|----------------|-------------|

## Temperatury

|                           |                            |                |
|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | Temperatura eksploatacyjna | -20 °C...60 °C |
|---------------------------|----------------------------|----------------|

## Normy

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 60603-7 |
|--------------------------------|-------------|

## Standardy ogólne

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 60603-7 |
|--------------------------------|-------------|

## Właściwości elektryczne

|                              |     |            |                        |
|------------------------------|-----|------------|------------------------|
| Obciążalność przy temp. 50°C | 1 A | PoE / PoE+ | zgodnie z IEEE 802.3at |
|------------------------------|-----|------------|------------------------|

## Budowa kabla

|                          |                                                                           |                           |             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| kolor płaszczka          | biały                                                                     | Przekrój                  | 4x2xAWG30/7 |
| Ekranowanie              | U/UTP                                                                     | liczba żył                | 8           |
| izolacja                 | PE                                                                        | Średnica płaszczka, maks. | 3.3 mm      |
| Średnica płaszczka, min. | 2.9 mm                                                                    | tworzywo płaszczka        | LSZH        |
| Kodowanie kolorami       | biały / niebieski, biały / pomarańczowy, biały / zielony, biały / brązowy |                           |             |

## Własności kabli elektrycznych

|                             |      |           |        |
|-----------------------------|------|-----------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV | Kategoria | Cat. 6 |
|-----------------------------|------|-----------|--------|

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

|                   |     |                                               |       |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------|-------|
| Odporność na olej | No  | Barwny                                        | biały |
| Halogenki         | Nie | odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | No    |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

**IE-C6NO8LW0006S40S40-WC-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

