

IE-SW-BI-04-4TX-LV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nasze niezarządzalne switche to proste i niezawodne rozwiązanie pozwalające rozszerzyć sieć. Te urządzenia typu Plug-and-Play idealnie nadają się do małych i średnich sieci, które nie wymagają skomplikowanej konfiguracji. Łatwa Instalacja: Niezarządzalne switche są gotowe do natychmiastowego użycia. Wystarczy je wpiąć, aby rozszerzyć sieć.

Niezawodna Moc: Oferują stabilne prędkości przesyłania danych i wsparcia od szybkiego Ethernetu po Gigabit Ethernet.

Solidny design: Nasze switche zostały opracowane z myślą o trwałości, przez co idealnie nadają się do długoterminowych zastosowań w różnych warunkach.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Switch sieciowy, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
Nr zam.	3195560000
Typ	IE-SW-BI-04-4TX-LV
GTIN (EAN)	4099987983501
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



Wymiary i masa

Głębokość	72.9 mm	Głębokość (cale)	2.8701 inch
Wysokość	70 mm	Wysokość (cale)	2.7559 inch
Szerokość	17.5 mm	Szerokość (cale)	0.689 inch
Długość	17.5 mm	Długość (cale)	0.689 inch
Masa netto	50 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...55 °C
Wilgotność	0...95 % (bez obroszenia)		

Zgodność z EMC i aprobaty

Swobodny spadek	Zgodnie z IEC 60068-2-31	Normy EMV	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3
Wibracje	zgodnie z IEC 61131-2	Wstrząs	zgodnie z IEC 61131-2
norma bezpieczeństwa	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201		

Dane techniczne

Podstawowy materiał obudowy	tworzywo sztuczne	rodzaj montażu	Szyna DIN
Stopień ochrony	IP30	Prędkość	Fast Ethernet
Switch	Niezarządzalny		

Gwarancja

Czasokres	5 lat
-----------	-------

Interfejsy

Porty Ethernet	4	Porty RJ45	10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym duplexem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Liczba portów	4x RJ45	Wskaźnik LED	Dioda LED zasilania: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)

Technologia

Centrala danych	Przechowywanie i przekazywanie	Sterowanie strumieniem	IEEE 802.3x do sterowania strumieniem
standard	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control		

Dane techniczne

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy, max.	55 °C
Temperatura pracy, min.	-25 °C
Wilgotność	0...95 % (bez obroszenia)
Temperatura magazynowania, max.	70 °C
Temperatura magazynowania, min.	-25 °C
Robocza wysokość nad poziomem morza	Wysokość, maks. 2000 m

Własności przełączników

Wielkość tabeli MAC	2 K	Przepustowa płyta montażowa	800 Mbit/s
---------------------	-----	-----------------------------	------------

Zasilanie elektryczne

Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów	Tak	
pobór mocy	ok. 1 W	
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym	Tak	
Przyłącze	1 demontowalna złączka 2-stykowa	
Zakres napięcia zasilania	Rodzaj napięcia	DC
	Napięcie, min.	5 V
	Napięcie, maks.	24 V
Pobór prądu	Rodzaj napięcia	DC
	Napięcie	24 V
	Prąd	41 mA

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

IE-SW-BI-04-4TX-LV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Bardzo cienkie kable krosowe 6 kV, białe i pomarańczowe



Kable konfekcjonowane 2x RJ45 z klasą ochrony IP20, dopasowane do aplikacji inteligentnego pomiaru, kat.6 Microline – ekstra cienkie (AWG30), nieekranowane, do ciasnych przestrzeni, inne kolory na życzenie

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-C6N08LW0005S40S40-WC...	Wersja
Nr zam.	3195150005	Przewód Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.5 m, ,
GTIN (EAN)	4099987982962	proste, 6 kV
Ilość	30 ST	

Sprzęgło




końcówka szyny nośnej, wersja sprzęgło RJ45 według IEC 60603-7-51

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-T0-RJ45-C-LP	Wersja
Nr zam.	2812440000	Szyny nośne Outlet, RJ45, Sprzęgło, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4064675295822	11801 2010)
Ilość	10 ST	

BLF 3.50/180



Efektywne wykonywanie połączeń w ograniczonej przestrzeni: listwa żeńska ze złączem sprężynowym (PUSH IN) używana wraz z listwami męskim w rastrze 3,50 mm.

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BLF 3.50/02/180 SN OR BX	Wersja
Nr zam.	2458950000	Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4050118474299	2, 180°, PUSH IN z akuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm²,
Ilość	264 ST	skrzynia