

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

WIL-Vario to solidna lampa LED do zastosowań przemysłowych, która zapewnia maksymalną indywidualność.

Posiada w pełni obudowaną aluminiową obudowę, zapewnia ochronę klasy IP67 i jest dopasowana do wymagających otoczeń.

Dzięki protokołowi WS2812B każda dioda LED może być indywidualnie sterowana pod względem koloru, jasności i funkcji.

Oświetlenie pracuje w napięciu znamionowym 5 V DC. Jego szczelną możliwość układania w stosy sprawia, że idealnie nadaje się do aplikacji, takich jak wskaźniki poziomu, znakowanie obszaru lub oświetlenie punktowe.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3201490000
Typ	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-F
GTIN (EAN)	4099987989237
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	10 mm	Głębokość (cale)	0.3937 inch
Wysokość	10 mm	Wysokość (cale)	0.3937 inch
Długość	325 mm	Długość (cale)	12.7952 inch
Masa netto	326 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 - 50°C
----------------------------	------------

Dane elektryczne

Moc	1.4 W	Możliwość ściemniania	Tak
-----	-------	-----------------------	-----

Dane materiałowe

Podstawowy materiał obudowy	aluminium	masa zalewowa	PUR V0
-----------------------------	-----------	---------------	--------

Dane ogólne techniczne

Kształt modułu LED	prostokątny	Okres eksploatacji	60.000 h
Stopień ochrony	IP67	Klasa energetyczna (zgodnie z dyrektywą UE nr 874/2012)	Not required

Dane przyłącza

Ścieżka połączenia	bez
--------------------	-----

Specyfikacje techniczne kabla

kabel materiał	PUR	kolor płaszczka	czarny
Podstawowy materiał obudowy	aluminium	Długość kabla	5 m

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Rysunki

