



Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i urządzenie zabezpieczające przed przepięciami są połączone z wstępnie zmontowanymi zestawami przewodów jako zestaw typu punkt-punkt lub Y. Weidmüller oferuje odpowiednie rozwiązania przyłączeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE 0603. Wstępnie zmontowane kable zasilające z zabezpieczeniem przed przepięciami 6 kV dopełniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP20 po zamontowaniu, 24 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Nr zam.	3202760080
Typ	CH-J655-DXD-00.80
GTIN (EAN)	4099987992701
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Wymiary i masa

Długość	800 mm	Długość (cale)	31.496 inch
Średnica	1.65 mm	Masa netto	16 g

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	0.8 m	typ przewodu	Li9YH 1 x 0,75
kolor płaszcza	niebieski	Odporność na olej	No
Przekrój żyły	0.75 mm ²	liczba żył	2
Ekranowane	Nie	Halogenki	bezhalogenowy
izolacja	PP	zakres temperatur, ruchomy, maks.	90 °C
zakres temperatur, ruchomy, min.	-25 °C	zakres temperatur, ułożony na stałe, maks.	90 °C
zakres temperatur, ułożony na stałe, min. -25 °C		kabel materiał	poliolefin
promień zgięcia min., ruchomy	15 x średnica kabla	promień zgięcia, min., ułożony na stałe	8 x średnica kabla
Długość przewodu wiązka 2	0.8 m	Długość przewodu wiązka 1	0.8 m

Dane ogólne techniczne

Liczba biegunów	2	Układ kołków	1:1, ponumerowane przewody
obszar zastosowania	Wewnątrz	Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Napięcie znamionowe	24 V	Znamionowe natężenie prądu	9 A
Normy	DIN VDE 0603-100	Stopień ochrony	IP20 po zamontowaniu
Kategoria przepięciowa	III	Stopień zanieczyszczenia	3

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Rysunki

