


SPE P20 R1H 2.1 6 YG/YG RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**SPElink®****Gniazda PCB Ethernetu jednoparowego**

Jednoparowy Ethernet to technologia wymagająca jednej pary przewodów do przesyłu danych i zasilania.

Zalety systemu zapewnią dominację standardu sieci SPE w zastosowaniach przemysłowych i nie tylko.

Zalety jednoparowego Ethernetu: Stabilność: jednoparowy Ethernet umożliwia standardową komunikację Ethernet od czujnika do chmury Potencjał rozwojowy: kluczowa technologia dla standardu Industry 4.0 oraz IIoT Uniwersalność: zakres do 1000 m i prędkość do 1 Gbps umożliwiają zastosowanie w wielu aplikacjach Innowacyjność: niska masa, mała wielkość i łatwa instalacja

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe do druku, SPE (Single Pair Ethernet), kołnierz zatrzaskiwany, Połączenie lutowane THT/THR, 1.80 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 2.1 mm, Ni/Au, czarny, Tube
Nr zam.	3234510000
Typ	SPE P20 R1H 2.1 6 YG/YG RL
GTIN (EAN)	4069166023052
Ilość	100 szt.
opakowanie	Tube

SPE P20 R1H 2.1 6 YG/YG RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	21.5 mm	Głębokość (cale)	0.8465 inch
Wysokość	10.3 mm	Wysokość (cale)	0.4055 inch
Najmniejsza wysokość montażu	10.3 mm	Szerokość	9 mm
Szerokość (cale)	0.3543 inch	Masa netto	1.64 g

Temperatury

Temperatura układania	-40 °C ... 85 °C
-----------------------	------------------

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość napięciowa styk / ekran	2250 V DC	Wytrzymałość napięciowa styk / styk	1000 V DC
Opór izolacji	≥ 500 MΩ	Napięcie znamionowe	72 V
PoE / PoE+	PoDL zgodnie z IEEE 802.3bu / cg		

Specyfikacje systemu

Liczba biegunów	2	LED	Tak
Długość kołka lutowniczego (l)	2.1 mm	montaż na płytce drukowanej	Połączenie lutowane THT/THR
Raster w calach (P)	0.071 "	Materiał ekranu	CuSn
Ekranowanie	Tak	zamknięcie boczne, właściwość	kołnierz zatraskiwany
Szybkość przesyłania danych	10/100/1000 MBit/s	liczba kołków lutowanych na biegun	1
Rodzaj przyłącza	Połączenie lutowane	Kategoria	CAT B (ISO/IEC 63171)
Rodzina produktów	OMNIMATE Data – Ethernet jednoparowy	Raster w mm (P)	1.80 mm
Stopień ochrony	IP20	Cykle wpinania	750
rodzaj wykonania	listwa z gniazdami	kąt odejścia	90°
Powierzchnia ekranu	cynowana	Kolor prawej diody LED	zielony / żółty
Zaciski ekranu	brak	Klasa mocy	CAT B (ISO/IEC 63171) 10/100/1000 MBit/s
Proces lutowania	Lutowanie rozpliwowe, Lutowanie ręczne, Lutowanie falowe	Opcja zatraskiwania	góra
Wymiary kołka lutowniczego	ośmiokątny	Kolor lewej diody LED	zielony / żółty

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	PA 9T	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	Opór izolacji	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Klasa palności wg UL 94	V-0
podstawowy materiał styku	CuMg	Materiał styków	Stop Cu
Powierzchnia styku	Ni/Au	Struktura warstwowa przyłącza lutowanego	2...4 μm Ni / ≥ 0.25 μm Au
Temperatura magazynowania, min.	-40 °C	Temperatura magazynowania, max.	85 °C
Temperatura pracy, min.	-40 °C	Temperatura pracy, max.	85 °C

Opakowanie

opakowanie	Tube	Długość VPE	5.00 mm
Szerokość VPE	4.00 mm	Wysokość VPE	3.00 mm

Ważna informacja

Uwagi

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		