

AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Fotowoltaika, Przełącznik przesuwany obciążeniowy
Nr zam.	3235910000
Typ	AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK
GTIN (EAN)	4069166024509
Ilość	1 szt.

AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	121.1 mm	Głębokość (cale)	4.7677 inch
Wysokość	165 mm	Wysokość (cale)	6.4961 inch
Szerokość	140 mm	Szerokość (cale)	5.5118 inch
Masa netto	773 g		

Gwarancja

Czasokres

5 lat

Dane ogólne

Normy	IEC 60947-3	Stopień ochrony	IP66, IP65
Miejsce instalacji	Chroniony obszar zewnętrzny (>1 km od morza)		

Przełącznik przesuwany obciążeniowy

Przyłącze

Skręcane złącze sprężynowe 6-35 mm²

Charakterystyka elektryczna

Znamionowy prąd stały (AC-23, 400 V)	63 A	Kondycjonowany znamionowy prąd zwarciov	15 kA
Znamionowa moc operacyjna przy napięciu AC-3, 400 V	30 kW	Moc przełączania przy 400 V, maks.	35 kW
Znamionowa moc operacyjna przy napięciu AC-23, 400 V	35 kW	Znamionowy prąd stały (AC-21, 400 V)	100 A

Element sterujący

Zintegrowane napęd silnikowy	Nie	Typ elementu wykonawczego	Pokrętło motylkowe
Opcjonalny napęd silnikowy	Nie	Opcjonalne zwalnianie napięcia	Nie

Obudowa

Typ konstrukcyjny urządzenia	Urządzenie obiektowe	Dopasowany do montażu centralnego przedniego	Nie
Dopasowany do montażu pośredniego	Nie	Dopasowany do instalacji w tablicy rozdzielczej	Nie
Dopasowany do montażu przedniego z 4N otworami			

AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Opis przełącznika

element ryglowany	Tak	Zaprojektowany w formie instalacji zatrzymania awaryjnego	Nie
Zaprojektowany jako przełącznik bezpieczeństwa	Nie	Zaprojektowany jako przełącznik konserwacyjny / serwisowy	Tak
Liczba przełączników	1	Przewodnik neutralny, przełączanie żyły wiodącej	Tak
Liczba styków pomocniczych jako styk NC	0	Liczba styków pomocniczych jako styk NO	0
Zaprojektowany jako przełącznik cofania	Nie	Liczba styków pomocniczych jako zestyk przełączny	0

Przyłącze

Zaprojektowany jako główny przełącznik	Tak	Urządzenie z konfekcjonowanym okablowaniem	Nie
--	-----	--	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

Rysunki

