

ACT20P-TCI-2AO-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu, Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



ACT20P: uniwersalne rozwiązanie

Precyzyjne i funkcjonalne konwertery sygnałów Dźwignie do zwalniania blokady ułatwiające montaż/demontaż

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Przetwornik temperatury, Duplikator/izolator sygnału, Wejście : Temperatura, termopara, Wyjście : 2 x 0(4) - 20 mA
Nr zam.	7760054188
Typ	ACT20P-TCI-2AO-P
GTIN (EAN)	4064675044925
Ilość	1 szt.

ACT20P-TCI-2AO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



Wymiary i masa

Masa netto 130 g

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60 °C
Wilgotność	5...95 % bez obroszenia		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924

Wejście

czujnik	Thermocouple Type T,E,J,K,N,R,S,B	Liczba wejść	1
zakres wejściowy temperatury	konfigurowalny, T: (-200...+400 °C), E: (-100...+1000 °C), J: (-100...+1200 °C), K: (-180...+1372 °C), N: (-180...+1300 °C), R: (-50...+1760 °C), S: (-50...+1760 °C), B: +100...+1820 °C, min. zakres pomiarowy 50°C (TC)		

Wyjście

Liczba wyjść	2	Prąd impedancji obciążenia	<300 Ω, na każdy kanał
Rozpoznawanie przerywania przewodu	Tak, Wartość wyjściowa: 22 mA	Typ	aktywne, podłączone sterowanie musi być pasywne
Prąd wyjściowy	2 x 0 (4)...20 mA		

Informacje ogólne

dokładność	0,5 °C / 0,1% wartości zakresowej	Stopień ochrony	IP20
Napięcie zasilania	24 V DC ± 20 %	Czas odpowiedzi skokowej	≤1s
Pobór prądu	<65 mA @ IOU = 20 mA	Szyba montażowa	TS 35
pobór mocy	ok. 1,5 W	Konfiguracja	Z darmowym oprogramowaniem ACT20P TOOL PACK, Wymaga adaptera konfiguracji 8978580000 CBX200 USB, +

ACT20P-TCI-2AO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

2907490000 ADAPTER
CBX200 - MINI USBRobocza wysokość nad poziomem
morza ≤ 2000 m

Koordynacja izolacji

udarowe napięcie wytrzymywane 4 kV (1,2/50 µs)

napięcie probiercze 0.3 kV

napięcie nominalne 300 V

Normy EMV

Napięcie izolacji

EN 61326-1

2 kV wejścia / wyjścia /
zasilanie

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza PUSH IN

Zakres zaciskania, min. 0.5 mm²

przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30

Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 2.5 mm²Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm²przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 14
maks.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002919

ETIM 10.0 EC002919


ECLASS 15.0 27-21-01-29

ETIM 9.0 EC002919


ECLASS 14.0 27-21-01-29

Rysunki


Schemat połączeń elektrycznych



Rysunek wymiarowy



PUSH IN technology



ACT20P-TCI-2AO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Wersja
Nr zam.	1082540000	ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwny: biały, wtykowy
GTIN (EAN)	4032248845439	
Ilość	200 ST	
Typ	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Wersja
Nr zam.	1912130000	ESG, Oznaczniki urządzeń x 13.5 mm, PA 66, Barwny: transparentny, wtykowy
GTIN (EAN)	4032248541164	
Ilość	5 ST	

Adapter do programowania



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CBX200 USB	Wersja
Nr zam.	8978580000	
GTIN (EAN)	4032248813759	
Ilość	1 ST	
Typ	ADAPTER CBX200 - MINI U...	Wersja
Nr zam.	2907490000	
GTIN (EAN)	4099986188617	
Ilość	1 ST	