

RIM 3 110/230VAC LED**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Wtykane moduły ochronne do baz przekaźnikowych D-SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.
Z diodą zabezpieczającą lub filtrem RC

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	D-SERIES, Filtr RC, Znamionowe napięcie sterowania: 110...230 V AC, złącze wtykowe
Nr zam.	7760056045
Typ	RIM 3 110/230VAC LED
GTIN (EAN)	4032248878147
Ilość	10 szt.

RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Wymiary i masa

Głębokość	32 mm	Głębokość (cale)	1.2598 inch
Wysokość	12.5 mm	Wysokość (cale)	0.4921 inch
Szerokość	15.5 mm	Szerokość (cale)	0.6102 inch
Masa netto	3.28 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E312083

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania	110...230 V AC	Wskazanie statusu	Zielona dioda LED
układ ochronny	Człon RC	Filtr RC	100 Ω / 220 nF

Dane ogólne

Barwny czarny

Komponent o klasie palności UL94

Komponent

Obudowa

Klasa palności UL94

V-2

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (CSA) 80107692 Nr certyfikatu (cURus) E312083

Dane przyłączeniowe


Metoda wykonywania złącz złącze wtykowe

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Rysunki

Schemat połączeń



Rysunek wymiarowany

