

PVHXW+W+PXXX06M-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabel Y jest stosowany do równoległego łączenia kilku stringów w systemie fotowoltaicznym, np. do dzielenia linii przed falownikiem.

Kable są dostępne w różnych wariantach przyłączy.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Fotowoltaika, Kabel ze złączem X, 2x WM4 C Female, 1x Częściowo odizolowany koniec przewodu, 1x WM4 C Male, 6mm ² , 1500 V
Nr zam.	2814290000
Typ	PVHXW+W+PXXX06M-15
GTIN (EAN)	4064675298977
Ilość	1 szt.

PVHXW+W+PXXX06M-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

112.6 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Konfekcjonowanie wiązek kabli PV

Wersja z przewodem PV

Strona przewodu	lewy
Liczba	1
Długość kabla	160 mm
Kolor przewodu	czarny
Przekrój przewodu	6 mm ²
Prąd znamionowy	35 A
Zintegrowany bezpiecznik wmontowany	Nie
Wersja końca przewodu	złącza
Wersja złącza	WM4 C
Typ zestyku wtykowego	żeńskie
Strona przewodu	prawy
Liczba	1
Długość kabla	200 mm
Kolor przewodu	czarny
Przekrój przewodu	6 mm ²
Prąd znamionowy	35 A
Zintegrowany bezpiecznik wmontowany	Nie
Wersja końca przewodu	złącza
Wersja złącza	WM4 C
Typ zestyku wtykowego	żeńskie
Strona przewodu	prawe 1
Liczba	2
Długość kabla	200 mm
Kolor przewodu	czarny
Przekrój przewodu	6 mm ²
Prąd znamionowy	70 A
Zintegrowany bezpiecznik wmontowany	Nie
Wersja końca przewodu	częściowo odizolowany
Strona przewodu	prawe 2
Liczba	3
Długość kabla	200 mm
Kolor przewodu	czarny
Przekrój przewodu	6 mm ²
Prąd znamionowy	39 A
Zintegrowany bezpiecznik wmontowany	Nie
Wersja końca przewodu	złącza
Wersja złącza	MC 4
Typ zestyku wtykowego	męskie

PVHXW+W+PXXX06M-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Znamionowe napięcie stałe	1500 V
przekrój przewodu	6.00 mm ²


Charakterystyka elektryczna

Znamionowe napięcie stałe	1500 V
---------------------------	--------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Rysunki



PVHXW+W+PXXX06M-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Rysunki

www.weidmueller.com



Elementy współpracujące

www.weidmueller.com

PV PROTECT



PV Protect to system zapewniający optymalne zabezpieczenie inwertera przed przepięciami. Jest bardzo kompaktowy i wymaga tylko kabli Y do połączenia ze stringami PV. Jest to więc idealny produkt do modernizacji istniejących instalacji mieszkalnych fotowoltaicznych PV z zabezpieczeniem przed przepięciami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VPUM111SXFV101TXPX10	Wersja
Nr zam.	2764140000	Surge protection, 1 MPP, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016113	
Ilość	1 ST	
Typ	VPUM111SXFV201TXPX10	Wersja
Nr zam.	2764110000	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675014195	
Ilość	1 ST	
Typ	VPUM111SXFV201TXPX15	Wersja
Nr zam.	2764160000	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016137	
Ilość	1 ST	
Typ	VPUM212SXFV101TXPX10	Wersja
Nr zam.	2764150000	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I / II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016120	
Ilość	1 ST	
Typ	VPUM212SXFV201TXPX10	Wersja
Nr zam.	2764130000	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675016106	
Ilość	1 ST	
Typ	VPUM212SXFV201TXPX15	Wersja
Nr zam.	2764180000	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, WM4C, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675016144	
Ilość	1 ST	
Typ	VPUM111SXFV100TXPX10	Wersja
Nr zam.	2755970000	Surge protection, 1 MPP, Surge protection I / II, Cable gland, PUSH IN connection, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675003335	
Ilość	1 ST	
Typ	VPUM111SXFV200TXPX10	Wersja
Nr zam.	2755950000	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, Cable gland, PUSH IN connection, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675003304	
Ilość	1 ST	
Typ	VPUM111SXFV200TXPX15	Wersja
Nr zam.	2755990000	Surge protection, 1 MPP, Surge protection II, Cable gland, PUSH IN connection, 1500 V
GTIN (EAN)	4064675003359	
Ilość	1 ST	
Typ	VPUM212SXFV100TXPX10	Wersja
Nr zam.	2755980000	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I / II, Cable gland, PUSH IN connection, 1000 V
GTIN (EAN)	4064675003342	
Ilość	1 ST	

PVHXW+W+PXXX06M-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Elementy współpracujące

Typ	VPUM2I2SFXV2O0TXPX10	Wersja
Nr zam.	2755960000	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, Cable gland, PUSH IN
GTIN (EAN)	4064675003311	connection, 1000 V
Ilość	1 ST	
Typ	VPUM2I2SFXV2O0TXPX15	Wersja
Nr zam.	2756000000	Surge protection, 2 MPP's, Surge protection II, Cable gland, PUSH IN
GTIN (EAN)	4064675003366	connection, 1500 V
Ilość	1 ST	