

PAC-S1500-SD50-V0-4M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów: Złącze producenta sterownika programowalnegoWielozżyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm² lub 0,25 mm².Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2836810040
Typ	PAC-S1500-SD50-V0-4M
GTIN (EAN)	4099986609105
Ilość	1 szt.

PAC-S1500-SD50-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	1095 g
------------	--------

Dane elektryczne

Prąd całkowity, max.	0.125 A	Test wysokiego napięcia	1 KV/1s
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max.	1 A	rezystancja	≤ 80 mΩ/m
napięcie robocze	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Obciążalność (przewód / przewody)	300 pF/m
Pojemność (przewód / ekran)	300 pF/m		

dane ogólne

Długość kabla	4 m	Dostosowane do	Sygnały analogowe
Materiał podstawowy	PVC	Kabel	Kabel LiYCY
przyłącze interfejs	SUB-D FEMALE 50P	liczba biegunów, min.	40 biegunów
Średnica zewnętrzna	12,4 ± 1 mm	interfejs SPS	SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P
przekrój przewodu	0.25 mm ²		

Dane znamionowe UL

Prąd całkowity, max.	0.125 A
----------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		