

## IE-C5GO6LR0003F40F40-X-K6KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Przewód LMN, RJ12 / RJ12, skrętka, odpowiedni do inteligentnych aplikacji pomiarowych, nieekranowany

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel Patch, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.3 m, 6 kV
Nr zam.	<a href="#">2860910003</a>
Typ	IE-C5GO6LR0003F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4064675578062
Ilość	30 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Długość	0.3 m	Długość (cale)	11.811 inch
Masa netto	0.41 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60 °C
Temperatura układania		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	TIA-1096-A	Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji	VDE-AR-N 4100:2019-04
--------------------------------	------------	---	-----------------------

## Budowa kabla

średnica płaszczka	4.8 mm	kolor płaszczka	czerwony
Przekrój	3x2xAWG 24/7	Ekranowanie	U/UTP
liczba żył	6	Średnica izolacji	1 mm
izolacja	PE	Średnica płaszczka, maks.	4.95 mm
Średnica płaszczka, min.	4.65 mm	tworzywo płaszczka	LSZH
Budowa kabla	Podwójna izolacja zgodnie z VDE 0603-100		

## Wtyczka

Wtyk po prawej	RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane	Wtyk po lewej	RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane
----------------	---	---------------	---

## Własności kabli elektrycznych

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV	napięcie robocze	50 V
Opór izolacji	≥ 100 MΩ	Kategoria	Cat.3
Znamionowe natężenie prądu	1 A	Czas przebiegu sygnału	5.45 ns/m
Napięcie izolacji, maks.	500 V		

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Odporność na olej	No	Barwny	czerwony
Halogenki	Nie	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	in accordance with IEC 60332-1

**Dane techniczne****wtyki lewe**

Wtyk po lewej	RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane
---------------	---

**wtyki prawe**

Wtyk po prawej	RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane
----------------	---

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		


**IE-C5GO6LR0003F40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Schemat połączeń



### Rysunek

