


**WDU 2.5N ZQV RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Przesyłanie zasilania, sygnałów i danych, jest klasycznym wymogiem w elektrotechnice i prefabrykacji rozdzielnic. Materiał izolacyjny, technologia łączeniowa i konstrukcja złączy, są właściwościami różnicującymi. Złączki szeregowe przelotowe nadają się do łączenia i/lub podłączania jednego bądź kilku przewodów. Mogą mieć jeden lub więcej poziomów połączeń z tym samym potencjałem lub izolowanych od siebie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czerwony, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 500 V, liczba przyłączy: 2 |
| Nr zam.    | <a href="#">2896090000</a>                                                                                  |
| Typ        | WDU 2.5N ZQV RT                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4064675892045                                                                                               |
| Ilość      | 100 szt.                                                                                                    |

## WDU 2.5N ZQV RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 37 mm  | Głębokość (cale) | 1.4567 inch |
| Wysokość   | 44 mm  | Wysokość (cale)  | 1.7323 inch |
| Szerokość  | 5.1 mm | Szerokość (cale) | 0.2008 inch |
| Masa netto | 5.34 g |                  |             |

## Temperatury

|                                         |                |                                               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia                   | -60 °C...85 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C         |                                               |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia            |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt%          |
| Ślad węglowy produktu             | Kołyska do bramy 0,066 kg CO2 eq. |

## Informacje ogólne

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 12 maks. | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 30 |
| Normy                                              | IEC 60947-7-1 Szyna montażowa TS 35          |

## Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze | złącze śrubowe |
|-------------------------------------|----------------|

## dalsze dane techniczne

|                    |                 |                                          |     |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------|-----|
| otwarte strony     | z prawej strony | zatraskowe                               | Tak |
| Rodzaj zamocowania | TS 35           | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
| rodzaj montażu     | TS 35           |                                          |     |

## dane tworzywa

|                         |       |        |          |
|-------------------------|-------|--------|----------|
| Materiał podstawowy     | Wemid | Barwny | czerwony |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |          |

## dane znamionowe

|                                           |                     |                             |               |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| Przekrój pomiarowy                        | 2.5 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe         | 500 V         |
| Znamionowe napięcie stałe                 | 500 V               | Znamionowe natężenie prądu  | 24 A          |
| Prąd przy maksymalnym przewodowaniu       | 32 A                | Normy                       | IEC 60947-7-1 |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ             | Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV          |
| Kategoria przepięciowa                    | III                 | Stopień zanieczyszczenia    | 3             |

## WDU 2.5N ZQV RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## parametry systemu

|                                 |                                                |                              |       |
|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Wykonanie                       | Złącze śrubowe, do poprzecznych łącz wtykowych | niezbędna płyta zamykająca   | Tak   |
| Liczba potencjałów              | 1                                              | liczba poziomów              | 1     |
| liczba zacisków na poziom       | 2                                              | Liczba potencjałów w rzędzie | 1     |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie                                            | Szyna montażowa              | TS 35 |
| Funkcja N                       | Nie                                            | Funkcja PE                   | Nie   |
| Funkcja PEN                     | Nie                                            |                              |       |


## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                                                                                  |                      |                                                                                                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                               | A3                   | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 12 maks.                                                |                      |
| kierunek podłączenia                                                                             | z boku               | Moment obrotowy dociągający, maks.                                                                | 0.6 Nm               |
| Moment obrotowy dociągający, min.                                                                | 0.4 Nm               | Długość odizolowania                                                                              | 10 mm                |
| Rodzaj przyłącza                                                                                 | złącze śrubowe       | liczba przyłączy                                                                                  | 2                    |
| Zakres zaciskania, maks.                                                                         | 4 mm <sup>2</sup>    | Zakres zaciskania, min.                                                                           | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| śruba dociskowa                                                                                  | M 2,5                | Wielkość ostrza                                                                                   | 0,6 x 3,5 mm         |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                            | AWG 30               | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0.05 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0.05 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 4 mm <sup>2</sup> drutu, maks.                           |                      |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.                                   | 0.05 mm <sup>2</sup> | Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.                                             | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.                                             | 0.05 mm <sup>2</sup> | bliźniacza tulejka kablowa, maks.                                                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| bliźniacza tulejka kablowa, min.                                                                 | 0.5 mm <sup>2</sup>  | stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS                                      | 1                    |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód 4 mm <sup>2</sup> jednodrutowy, maks.                      |                      | Przekrój przyłącza przewodów, przewód 0.05 mm <sup>2</sup> jednodrutowy, min.                     | 0.05 mm <sup>2</sup> |
| Maks. przekrój przyłącza, cienki przewód 0.05 mm <sup>2</sup> wielodrutowy, min.                 |                      |                                                                                                   |                      |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

Drawings



## WDU 2.5N ZQV RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Płytki zamykające i płytki separacyjne



Płytki separacyjne i płyty zamykające są niezbędnymi akcesoriami dla złączek szeregowych. Płytki separacyjne zapewniają optyczną i elektryczną separację poszczególnych potencjałów i grup funkcjonalnych, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając przejrzystą strukturę wewnątrz szafy sterującej. Płyta zamykająca zamyka rząd złączek szeregowych po bokach, chroniąc je przed kontaktem z częściami pod napięciem i gwarantując czyste, stabilne wykończenie. Oba komponenty są precyzyjnie dopasowane do odpowiednich serii złączek szeregowych firmy Weidmüller, przyczyniając się do bezpiecznego, zgodnego z przepisami i profesjonalnego okablowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WAP WDU2.5N/4N             | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1060000000</a> | Płyta końcowa do złączek, Ciemnobieżowy, Wysokość: 44 mm,        |
| GTIN (EAN) | 4008190149154              | Szerokość: 1.5 mm, V-O, Wemid, zatraskowe: Nie                   |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                  |
| Typ        | WAP WDU2.5N/4N BL          | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1060080000</a> | Płyta końcowa do złączek, niebieski, Wysokość: 44 mm, Szerokość: |
| GTIN (EAN) | 4008190097172              | 1.5 mm, V-O, Wemid, zatraskowe: Nie                              |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                  |

## Adapter testowy i gniazda testowe



Adaptory testowe i wtyki kontrolne są wykorzystywane do połączeń elektrycznych między złączkami i urządzeniami testującymi. W ten sposób można ustanowić styk elektryczny w stanie okablowanym i w łatwy sposób dokonać pomiarów.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | WTA 1 WDU1.5               | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1632290000</a> | Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN) | 4008190257361              |                                                               |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                               |
| Typ        | WTA 1/ZA WDU1.5            | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1632300000</a> | Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A |
| GTIN (EAN) | 4008190257354              |                                                               |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                               |

## WDU 2.5N ZQV RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Pokrywa ostrzegawcza



Pokrywy ostrzegawcze z symbolem błyskawicy zwiększają bezpieczeństwo człowieka i maszyny. Stosuje się je w przypadku, gdy aplikacja wymaga podania napięcia zewnętrznego.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | WAD 4 WS                   | Wersja                                                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1072100000</a> | Pokrywa złącza, biały, PA 66, Wysokość: 19.8 mm, Szerokość: 4.5 mm, Głębokość: 9.6 mm, V-2 |
| GTIN (EAN) | 4008190446116              |                                                                                            |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                                            |
| Typ        | WAD 4 GE BED               | Wersja                                                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1072000000</a> | Pokrywa złącza, żółty, PA 66, Wysokość: 19.8 mm, Szerokość: 4.5 mm, Głębokość: 9.6 mm, V-2 |
| GTIN (EAN) | 4008190446109              |                                                                                            |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                                            |

## neutralna



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach. Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | WS 12/5 MC NE WS           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609860000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 12 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00     |
| GTIN (EAN) | 4008190203481              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                             |
| Ilość      | 720 ST                     |                                                               |

## WDU 2.5N ZQV RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Uchwyt znaczników



Uchwyty znaczników oferują możliwość dodatkowego montażu standardowych oznaczników o rozstawie 5 lub 5,1 mm. Uchwyty kątowe mogą być opcjonalnie łączone zatrzaskowo i mogą być montowane we wszystkich standardowych kanałach znakowania modułowych listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujące typy oznaczników można znaleźć w odpowiednich akcesoriach uchwytu oznacznika.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1805490000</a> | Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                                |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                |
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1805520000</a> | Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                                |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                |

## WS 12/5



## WS/ DEK

W oznaczniach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch komponentów. Twarda część dolna znacznika pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatrzaskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznacznika. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/5 MM WS              | Wersja                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2007190000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 12 x 5 mm, Weidmueller, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118392036              |                                                        |
| Ilość      | 800 ST                     |                                                        |

## WDU 2.5N ZQV RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złązek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złązek modułowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/10                | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527690000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              | biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość:     |
| Ilość      | 20 ST                      | 48.7 mm                                                             |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 BL             | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527880000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              | biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość:     |
| Ilość      | 20 ST                      | 48.7 mm                                                             |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 RD             | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108910000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              | biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość:     |
| Ilość      | 20 ST                      | 48.7 mm                                                             |
| Typ        | ZQV 2.5N/2                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527540000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              | biegunów: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9  |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527740000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              | biegunów: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9  |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108470000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | biegunów: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9  |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20                | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527720000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 BL             | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527890000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 RD             | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108920000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              | biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527570000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | biegunów: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13   |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |



## WDU 2.5N ZQV RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/3 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527770000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | biegunów: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13   |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108690000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | biegunów: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13   |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527590000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1 |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527780000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1 |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108700000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1 |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527620000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | biegunów: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527790000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | biegunów: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108710000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | biegunów: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50                | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527730000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | biegunów: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255 |
| Ilość      | 5 ST                       | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 BL             | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527920000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | biegunów: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255 |
| Ilość      | 5 ST                       | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 RD             | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2109000000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | biegunów: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255 |
| Ilość      | 5 ST                       | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527630000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | biegunów: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527820000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | biegunów: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |

## WDU 2.5N ZQV RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/6 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108720000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | biegunów: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527640000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | biegunów: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527830000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | biegunów: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108810000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | biegunów: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527670000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527840000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108870000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/9                 | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527680000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba    |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | biegunów: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 BL              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1527870000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | biegunów: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 RD              | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2108900000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba        |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | biegunów: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6 |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                  |