


V-ZPA FUSE HOLDER



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2904480000
Typ	V-ZPA FUSE HOLDER
GTIN (EAN)	4099986010383
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-07-23T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	V-ZPA FUSE HOLDER E

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	65.5 mm	Głębokość (cale)	2.5787 inch
Wysokość	95.2 mm	Wysokość (cale)	3.748 inch
Szerokość	18.5 mm	Szerokość (cale)	0.7283 inch
Masa netto	144 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania		Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...55 °C
Wilgotność	5 - 95% wilgotności względnej		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Styk sygnalizacyjny	Nie	napięcie znamionowe (AC)	240 V
Prąd znamionowy IN	6.3 A	Rodzaj napięcia	AC
Zabezpieczenie bezpiecznikowe	6,3 A	Normy	IEC 61984
sygnał akustyczny	Nie	Klasa prądu zwarcowego ISCCR	25 kA
Wbudowane zabezpieczenie wstępne	Tak		

dane ogólne

Optyczny wskaźnik pracy	Nie	Forma konstrukcyjna	Wtyk pośredni
Barwny	szary	Stopień ochrony	IP00
Szyba montażowa	Szyba zbiorcza	sygnał akustyczny	Nie
Robocza wysokość nad poziomem morza	≤ 4000 m		

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Stopień zanieczyszczenia	2
--------------------------	---

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia	AC
-----------------	----

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP00	Barwny	szary
-----------------	------	--------	-------

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania	13 mm	Metoda wykonywania złącz	PUSH IN
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	2.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	2.5 mm ²

V-ZPA FUSE HOLDER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne**przekrój przyłącza przewodu,
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
maks.2.5 mm²Maks. przekrój przyłącza, przewód
wielodrutowy, min.0.82 mm²Maks. przekrój przyłącza, przewód
wielodrutowy, maks.2.5 mm²**Klasyfikacje**

ETIM 8.0

EC000941

ETIM 9.0

EC000941

ETIM 10.0

EC000941

ECLASS 14.0

27-17-90-90

ECLASS 15.0

27-17-90-90