

URS CA 100 DUO S 4+10 MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania-
Szybka i wydajna obróbkaŁatwe dostosowanie do wyma-
ganego zakresu przekrojów przewodówZdejmowanie
izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kro-
kuObróbka tulejek oraz styków innych producentów może
doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Automaty, Część zamienna
Nr zam.	2912440000
Typ	URS CA 100 DUO S 4+10 MM
GTIN (EAN)	4099986536012
Ilość	1 szt.

URS CA 100 DUO S 4+10 MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	100 mm	Wysokość (cale)	3.937 inch
Masa netto	1500 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

Przekrój tulejek na żyłę, max.	10 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	4 mm ²
Materiały zużywalne	z kołnierzem plastikowym		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		