

## UV66-ADV-10-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Panele dotykowe u-view Advanced firmy Weidmüller zapewniają znakomitą jakość obrazu oraz mogą być bez ograniczeń stosowane w większości środowisk przemysłowych. Oferta obejmuje różne rozmiary ekranów od 7" do 21,5" i zawiera pojemnościowe ekrany dotykowe o wysokiej rozdzielczości z obsługą gestów i obsługą rękawic. Wszystkie panele są wyposażone w system operacyjny Linux i przeglądarkę zgodną ze standardem HTML5. Są także poddane optymalizacji pod kątem aplikacji internetowych dzięki zastosowaniu trybu kioskowego oraz łatwej konfiguracji. Dzięki temu, urządzenia te idealnie sprawdzą się w przypadku wizualizacji sieciowych i umożliwią uzyskanie dostępu do różnych serwerów sieciowych, takich jak u-OS , u-create PROCON-WEB, u-control web oraz wiele innych. Panele mają bardzo płaską konstrukcję i obudowę klasy przemysłowej o stopniu ochrony IP66.

### Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2933040001
Typ	<a href="#">UV66-ADV-10-CAP-W-V2</a>
GTIN (EAN)	4099987589789
Ilość	1 szt.

## UV66-ADV-10-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	52 mm	Głębokość (cale)	2.0472 inch
Wysokość	202.3 mm	Wysokość (cale)	7.9646 inch
Szerokość	283.1 mm	Szerokość (cale)	11.1456 inch
Grubość ścianki, min.	1 mm	Grubość ścianki, maks.	6 mm
Masa netto	1270 g		

## Temperatury

Wilgotność Wilgotność względna  
95%, bez skraplania przy  
40°C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4
SCIP	84ae9d99-1662-4798-ad33-3fe26637f337

## Dane ogólne

Stopień ochrony	Wbudowane: IP66, Obudowa: IP20		
system operacyjny	Linux Yocto 4.2		
Zakres napięcia zasilania	Rodzaj napięcia	DC	
	Napięcie, min.	19.2 V	
	Napięcie, maks.	28.8 V	
zasilanie	24 V DC		
Pobór mocy	Pobór mocy, znamionowy	16.3 W	
	Pobór mocy, maks.	19.9 W	
MTBF z wyświetlaczem LCD	5.12 a		

## Dane systemowe

Memory (RAM)	4 GB	Interfejs	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
system operacyjny	Linux Yocto 4.2	Pamięć	16 MB
Interfejsy z tyłu	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)	Procesor	NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini
Pamięć (flash)	16 GB		

## Sprzęt

rozmiar	10.1"	rozdzielczość	1280 x 800
Liczba wyświetlanych kolorów	16000000	Luminancja	500 cd/m <sup>2</sup>
Ekran dotykowy	Technologia pojemnościowa (P-CAP)	Ekspozycja materiału	Tempered glass
Materiał ramy	aluminium		

## Dane techniczne

### Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		

Rysunki

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

