

WBC-P-10RE-95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Systemy baterii do magazynowania energii odgrywają coraz większą rolę w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Zwykle składają się z kilku pojedynczych baterii, które muszą być szybkie i łatwe do zastąpienia. Złącze baterii Weidmüller (WBC) umożliwia szybkie podłączenie kilku baterii do systemu ESS przy użyciu zaledwie kilku prostych kroków – oraz równie szybkie rozłączanie w razie potrzeby. Dla większego bezpieczeństwa i łatwości obsługi bieguny są wyraźnie oznaczone: biegun dodatni w kolorze pomarańczowym i biegun ujemny w kolorze czarnym.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2991950000
Typ	WBC-P-10RE-95
GTIN (EAN)	4099986869110
Ilość	5 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2026-09-29T00:00:00+02:00

WBC-P-10RE-95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E529699

Wymiary i masa

Masa netto 72.5 g

Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min. -40 °C

długotrwała temperatura użytkowa, maks. 125 °C

Wilgotność ≤85% wilgotności względnej

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks. 18.8 mm

średnica kabla zewnętrznego, min. 17.7 mm

Średnica styku Ø pręta 10 mm

Dopuszczenia UL 4128

Rodzaj przyłącza Przyłącze zagniatane

Barwny czerwony

Przekrój przyłącza przewodu, maks. 95 mm²

Powierzchnia Srebro

Typ złącze żeńskie

Materiał podstawowy PA 66

Dane techniczne

Odporność na drgania 30 g

Klasa palności wg UL 94 V-0

Rezystancja skrośna ≥ 5000 MΩ

Napięcie znamionowe 1500 V

Znamionowe natężenie prądu 350 A

Stopień ochrony IP67 wtykany

Cykle wpinania ≥ 100

Kategoria przepięciowa II

Robocza wysokość nad poziomem morza ≤ 2000 m

Odporność na uderzenia V2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001121



ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121

ECLASS 14.0 27-44-03-12

ECLASS 15.0 27-44-03-12

Rysunki



WBC-P-10RE-95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Narzędzia



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	APG 80	Wersja
Nr zam.	2853270000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4064675477020	
Ilość	1 ST	

... do zaprasowywanych końcówek kablowych (wg DIN 46234)



Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm² głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360° automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia

Dodatkowe cechy serii APG:

elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ES APG 80 DIN 70	Wersja
Nr zam.	1502890000	70mm ² , Zacisk z karbem
GTIN (EAN)	4050118310719	
Ilość	1 ST	