

## HDC 24B TSBU 1M25G EXI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Opcja rozłączania kabli w obszarze EXI ułatwia instalację i serwisowanie oraz umożliwia lepsze przygotowanie. Prezentowane tutaj obudowy Rockstar® EXI są oznaczone jako przeznaczone do użytku zgodnie z ich oznaczeniem artykułu.

W związku z tym kolor niebieski nie jest wymagany. Do uzupełnienia obudowy wymagana jest niebieska dławica EXI.

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |  |
|------------|--|
| Wersja     | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopień ochrony: IP65, po podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrząsk mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 25 |
| Nr zam.    | <a href="#">3001460000</a>   |
| Typ        | HDC 24B TSBU 1M25G EXI   |
| GTIN (EAN) | 4099986902480  |
| Ilość      | 1 szt.   |



## HDC 24B TSBU 1M25G EXI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Uszczelnienie chloroprenowe, -40 °C - +70 °C




Dławnice kablowe z poliamidu, które nadają się do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem Ex e (zwiększone bezpieczeństwo) oraz Ex i (bezpieczeństwo własne).

Firma Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów, w tym dławnic kablowych, które są zgodne z wymaganiami norm, a ponadto wyróżniają się zwiększoną odpornością na uderzenia o energii do 4/7 J oraz mogą być użytkowane bez ograniczeń w zakresie temperatur do -60°C. Dławnice zostały poddane badaniom wg aktualnej normy EN 60079-0, a ponadto posiadają certyfikaty ATEX oraz IECEx.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | VG M25 EXI 12-17 CR7J G4   | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">2722270000</a> | VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi),  |
| GTIN (EAN) | 4050118821505              | Dławnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 |
| Ilość      | 50 ST                      | mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6       |
| Typ        | VG M25 EXI 14-18 CR7J G4   | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">2722280000</a> | VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi),  |
| GTIN (EAN) | 4050118821512              | Dławnica kablowa, proste, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 |
| Ilość      | 25 ST                      | mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6       |

## Rozmiar 8



Możliwość rozłączania kabli w obszarze EXI ułatwia instalację i serwisowanie oraz umożliwi lepsze przygotowanie.

Prezentowane tutaj wkłady Rockstar® EXI są wyposażone w przyłącza PUSH IN, dzięki czemu zapewniają łatwe podłączanie.

Są przeznaczone do użytku zgodnie z ich oznaczeniem artykułu

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HDC HE 24 FP EXI           | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">3001270000</a> | , złącze żeńskie, 500 V, 5 A, Liczba biegunów: 24, PUSH IN, Rozmiar |
| GTIN (EAN) | 4099986902367              | instalacji: 8   |
| Ilość      | 1 ST                       |   |
| Typ        | HDC HE 24 MP EXI           | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">3001280000</a> | , Złącze męskie, 500 V, 5 A, Liczba biegunów: 24, PUSH IN, Rozmiar  |
| GTIN (EAN) | 4099986902374              | instalacji: 8   |
| Ilość      | 1 ST                       |   |