

THM WO 15/70 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem. Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3034840000
Typ	THM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	4099986991729
Ilość	500 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.03 mm	Głębokość (cale)	0.001 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0.5906 inch
Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2.7559 inch
Masa netto	112 g		

Dane ogólne

Klej	Klej poliakrylanowy	Rodzaj nadruku	neutralna
Wykonanie	samoprzylepny	Szerokość	70 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0	zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Barwny	biały
Halogenki	Nie	Materiał podstawowy	powłoka poliestrowa
Nadrukowane znaki	bez	Wielkość pola opisowego	30 x 15 mm
Aprobata zgodnie z UL 969	Tak	Ilość na rolkę	500

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	120 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.75 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	12.7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	9.6 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	9.6 - 12.7 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		