Karta katalogowa

THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem. Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiemŁatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3034860000
Typ	THM WO 24.5/62 WS
GTIN (EAN)	4099986991743
Ilość	2500 szt.

Karta katalogowa

THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	0.03 mm	Głębokość (cale)	0.001 inch
Wysokość	24.5 mm	Wysokość (cale)	0.9646 inch
Szerokość	62 mm	Szerokość (cale)	2.4409 inch
Masa netto	0.22 g		

Dane ogólne

Klej	Klej poliakrylanowy	Kolor materiału wg kodu rezystancji	9
Rodzaj nadruku	neutralna	Wykonanie	samoprzylepny
Szerokość	62 mm	Klasa palności wg UL 94	V-0
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Barwny	biały	Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	powłoka poliestrowa	Nadrukowane znaki	bez
Wielkość pola opisowego	19.05 x 24.5 mm	Aprobata zgodnie z UL 969	Tak
Ilość na rolkę	2500		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	150 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.75 mm²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	13.7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	6.1 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	6.1 - 13.7 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		