

THM WO 50.8/150 RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem. Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3034900000
Typ	THM WO 50.8/150 RT
GTIN (EAN)	4099986991781
Ilość	500 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.03 mm	Głębokość (cale)	0.001 inch
Wysokość	50.8 mm	Wysokość (cale)	2 inch
Szerokość	150 mm	Szerokość (cale)	5.9055 inch
Masa netto	1.2 g		

Dane ogólne

Klej	Klej poliakrylanowy	Kolor materiału wg kodu rezystancji	2
Rodzaj nadruku	neutralna	Wykonanie	samoprzylepny
Szerokość	150 mm	Klasa palności wg UL 94	V-0
zakres temperatur roboczych, maks.	125 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Barwny	czerwony	Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	powłoka poliestrowa	Nadrukowane znaki	bez
Wielkość pola opisowego	25.4 x 50.8 mm	Ilość na rolkę	500

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	500 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.75 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	39.7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	39.7 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		