



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3038720000
Typ	V-ZPA FUSE HOLDER E
GTIN (EAN)	4099987006422
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2025-04-23T00:00:00+02:00

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	65.5 mm	Głębokość (cale)	2.5787 inch
Wysokość	92.2 mm	Wysokość (cale)	3.6299 inch
Szerokość	18.5 mm	Szerokość (cale)	0.7283 inch
Masa netto	74 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania		Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...55 °C
Wilgotność	5 - 95% wilgotności względnej		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Styk sygnalizacyjny	Nie	napięcie znamionowe (AC)	240 V
Prąd znamionowy IN	6.3 A	Rodzaj napięcia	AC
Zabezpieczenie bezpiecznikowe	6,3 A	Normy	IEC 61984
sygnał akustyczny	Nie	Klasa prądu zwarcowego ISCCR	25 kA
Wbudowane zabezpieczenie wstępne	Tak		

dane ogólne

Optyczny wskaźnik pracy	Nie	Forma konstrukcyjna	Wtyk pośredni
Barwny	szary	Stopień ochrony	IP00
Szyna montażowa	Szyna zbiorcza	sygnał akustyczny	Nie
Robocza wysokość nad poziomem morza	≤ 4000 m		

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Stopień zanieczyszczenia	2
--------------------------	---

Dane elektryczne

Rodzaj napięcia	AC
-----------------	----

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP00	Barwny	szary
-----------------	------	--------	-------

Dane przyłączeniowe

Długość odizolowania	13 mm	Metoda wykonywania złącz	PUSH IN
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	2.5 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0.82 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	2.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0.82 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	2.5 mm ²

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.82 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	
przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.	0.82 mm ²	przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.	2.5 mm ²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	0.82 mm ²	Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	2.5 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-12-92
ECLASS 15.0	27-17-12-92		

Akcesoria

Kabel wizualizacji i komunikacji




Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i urządzenie zabezpieczające przed przepięciami są połączone z wstępnie zmontowanymi zestawami przewodów jako zestaw typu punkt-punkt lub Y. Weidmüller oferuje odpowiednie rozwiązania przyłączeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE 0603. Wstępnie zmontowane kable zasilające z zabezpieczeniem przed przepięciami 6 kV dopełniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH-SMC-00.80-VC180	Wersja
Nr zam.	2775880080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, złącze męskie, IP20, 600 V,
GTIN (EAN)	4064675329909	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Ilość	10 ST	

Kabel licznika i bramy



Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i urządzenie zabezpieczające przed przepięciami są połączone z wstępnie zmontowanymi zestawami przewodów jako zestaw typu punkt-punkt lub Y. Weidmüller oferuje odpowiednie rozwiązania przyłączeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE 0603. Wstępnie zmontowane kable zasilające z zabezpieczeniem przed przepięciami 6 kV dopełniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH-SMC-00.80-CG90	Wersja
Nr zam.	2775910080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, złącze żeńskie, IP20, 600 V,
GTIN (EAN)	4064675329732	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Ilość	10 ST	

Kabel z rozszerzeniem do miernika inteligentnego



Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i urządzenie zabezpieczające przed przepięciami są połączone z wstępnie zmontowanymi zestawami przewodów jako zestaw typu punkt-punkt lub Y. Weidmüller oferuje odpowiednie rozwiązania przyłączeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE 0603. Wstępnie zmontowane kable zasilające z zabezpieczeniem przed przepięciami 6 kV dopełniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH-SMC-00.80-ECS180	Wersja
Nr zam.	2784120080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, złącze męskie, IP20, 600 V,
GTIN (EAN)	4064675329718	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Ilość	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	CH-SMC-00.60-ECB180	Wersja
Nr zam.	2784110060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Złącze żeńskie, IP20, 600 V,
GTIN (EAN)	4099986979093	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
Ilość	10 ST	

Kabel wizualizacji i komunikacji



Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i urządzenie zabezpieczające przed przepięciami są połączone z wstępnie zmontowanymi zestawami przewodów jako zestaw typu punkt-punkt lub Y. Weidmüller oferuje odpowiednie rozwiązania przyłączeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE 0603. Wstępnie zmontowane kable zasilające z zabezpieczeniem przed przepięciami 6 kV dopełniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH-SMC-00.80-OVP180	Wersja
Nr zam.	2853620080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, złącze męskie, złącze
GTIN (EAN)	4064675477549	żeńskie, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Ilość	10 ST	

Kabel z rozszerzeniem do miernika inteligentnego



Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i urządzenie zabezpieczające przed przepięciami są połączone z wstępnie zmontowanymi zestawami przewodów jako zestaw typu punkt-punkt lub Y. Weidmüller oferuje odpowiednie rozwiązania przyłączeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE 0603. Wstępnie zmontowane kable zasilające z zabezpieczeniem przed przepięciami 6 kV dopełniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH-SMC-01.15-ECB180	Wersja
Nr zam.	2784110115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Złącze żeńskie, IP20, 600 V,
GTIN (EAN)	4099986979208	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.15 m
Ilość	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Kabel wizualizacji i komunikacji



Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i urządzenie zabezpieczające przed przepięciami są połączone z wstępnie zmontowanymi zestawami przewodów jako zestaw typu punkt-punkt lub Y. Weidmüller oferuje odpowiednie rozwiązania przyłączeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE 0603. Wstępnie zmontowane kable zasilające z zabezpieczeniem przed przepięciami 6 kV dopełniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH-SMC-00.60-OVP180	Wersja
Nr zam.	2853620060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, złącze męskie, Złącze
GTIN (EAN)	4099986979079	żeńskie, łącznik wtykowy, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX
Ilość	10 ST	6KV, 0.6 m

Kabel z rozszerzeniem do miernika inteligentnego



Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i urządzenie zabezpieczające przed przepięciami są połączone z wstępnie zmontowanymi zestawami przewodów jako zestaw typu punkt-punkt lub Y. Weidmüller oferuje odpowiednie rozwiązania przyłączeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE 0603. Wstępnie zmontowane kable zasilające z zabezpieczeniem przed przepięciami 6 kV dopełniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH-SMC-00.60-ECB90	Wersja
Nr zam.	2817650060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, złącze żeńskie, IP20, 600 V,
GTIN (EAN)	4064675323051	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMC-00.80-ECB90	Wersja
Nr zam.	2817650080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, złącze żeńskie, IP20, 600 V,
GTIN (EAN)	4064675323068	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMC-00.95-ECB90	Wersja
Nr zam.	2817650095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, złącze żeńskie, IP20, 600 V,
GTIN (EAN)	4064675323075	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMC-01.20-ECB90	Wersja
Nr zam.	2817650120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, złącze żeńskie, IP20, 600 V,
GTIN (EAN)	4064675323082	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.2 m
Ilość	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Kable



Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i urządzenie zabezpieczające przed przepięciami są połączone z wstępnie zmontowanymi zestawami przewodów jako zestaw typu punkt-punkt lub Y. Weidmüller oferuje odpowiednie rozwiązania przyłączeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE 0603. Wstępnie zmontowane kable zasilające z zabezpieczeniem przed przepięciami 6 kV dopełniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH-SMR-00.33-VC180 VPE10	Wersja
Nr zam.	2924830033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986795570	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.80-VC180 VPE10	Wersja
Nr zam.	2924830080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986795587	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.33-CG90 VPE10	Wersja
Nr zam.	2924780033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986795594	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.80-CG90 VPE10	Wersja
Nr zam.	2924780080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986795600	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.33-ECS180 VPE...	Wersja
Nr zam.	2924850033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986795723	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.80-ECS180 VPE...	Wersja
Nr zam.	2924850080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986795730	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.33-ECB180 VPE...	Wersja
Nr zam.	2924870033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986795655	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.80-ECB180 VPE...	Wersja
Nr zam.	2924870080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986795662	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10	Wersja
Nr zam.	2924890033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986795679	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10	Wersja
Nr zam.	2924890060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986795686	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
Ilość	10 ST	

V-ZPA FUSE HOLDER E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	CH-SMR-00.80-ECB90 VPE10	Wersja
Nr zam.	2924890080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986795693	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.95-ECB90 VPE10	Wersja
Nr zam.	2924890095	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986795709	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.95 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-01.20-ECB90 VPE10	Wersja
Nr zam.	2924890120	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986795716	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.2 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.33-VCC180 VPE...	Wersja
Nr zam.	2924970033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986795624	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.33-YCC90 VPE10	Wersja
Nr zam.	2924960033	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986795617	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.60-OVP180 VPE...	Wersja
Nr zam.	2924810060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986993440	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.80-OVP180 VPE...	Wersja
Nr zam.	2924810080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986993457	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-01.15-OVP180 VPE...	Wersja
Nr zam.	2924810115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986993464	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.60-OVP90 VPE10	Wersja
Nr zam.	2924820060	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986993471	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-00.80-OVP90 VPE10	Wersja
Nr zam.	2924820080	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986993488	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Ilość	10 ST	
Typ	CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10	Wersja
Nr zam.	2924820115	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, w stanie podłączonym i
GTIN (EAN)	4099986993495	zamontowanym, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15 m
Ilość	10 ST	