



Podobny do przedstawionego na ilustracji

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                    |
| Wersja     | CUBESERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 6...24 V UC, złącze wtykowe |
| Nr zam.    | <a href="#">3053420000</a>                                                         |
| Typ        | CXX L 61G                                                                          |
| GTIN (EAN) | 4099987023207                                                                      |
| Ilość      | 20 szt.                                                                            |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 25.7 mm | Głębokość (cale) | 1.0118 inch |
| Wysokość   | 9.2 mm  | Wysokość (cale)  | 0.3622 inch |
| Szerokość  | 12.8 mm | Szerokość (cale) | 0.5039 inch |
| Masa netto | 2 g     |                  |             |

## Temperatury

|                            |                |                       |                |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania  | -40 °C...85 °C | Temperatura otoczenia | -40 °C...70 °C |
| Temperatura eksploatacyjna |                |                       |                |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Strona sterownicza

|                                |             |                    |                   |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Znamionowe napięcie sterowania | 6...24 V UC | Prąd znamionowy AC | 6.4 mA            |
| Prąd znamionowy DC             | 6.4 mA      | Wskazanie statusu  | Zielona dioda LED |

## Dane ogólne

|                                  |                     |         |
|----------------------------------|---------------------|---------|
| Barwny                           | czarny              |         |
| Komponent o klasie palności UL94 | Komponent           | Obudowa |
|                                  | Klasa palności UL94 | V-2     |

## Dane przyłączeniowe


|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Metoda wykonywania złącz | złącze wtykowe |
|--------------------------|----------------|

## Klasyfikacje


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Rysunki

### Schemat połączeń elektrycznych



### Rysunek wymiarowany



## Pozostałe

## Type code CUBESERIES LED / protective module versions

