

SAI-AU M12 SB 8DO 2A-V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Trend przechodzenia od IP20 do IP67 względnie od szaf rozdzielczych do maszyn bez szaf rozdzielczych osiąga swój pułap w IP67 I/O-Slaves. W tych rozwiązaniach Plug & Play kompletnie zrezygnowano z przyłączania pojedynczych przewodów. Daje to dużą oszczędność czasu i eliminuje błędy przy przyłączaniu poszczególnych przewodów. Moduły magistralne IP67 są dzisiaj najnowocześniejszym i najbardziej ekonomicznym sposobem przyłączania czujników i urządzeń wykonawczych.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3096490000
Typ	SAI-AU M12 SB 8DO 2A-V2
GTIN (EAN)	4099987124737
Ilość	1 szt.

SAI-AU M12 SB 8DO 2A-V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	155 mm	Głębokość (cale)	6.1024 inch
Wysokość	32 mm	Wysokość (cale)	1.2598 inch
Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1.1811 inch
Długość	180 mm	Długość (cale)	7.0866 inch
Masa netto	999 g		

dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	5VA	Podstawowy materiał obudowy	Pocan, PBT
Stopień ochrony	IP67	certyfikat	CE, cULus
masa	<200 g		

wejścia cyfrowe

dopuszczalne napięcie wejściowe	-30 V ... +30 V (zabezpieczony przed zamianą biegunów)		
---------------------------------	--	--	--

wyjścia cyfrowe

separacja potencjałów do elektroniki modułu	brak	napięcie wyjściowe Low	0 V DC
częstotliwość przełączania obciążenie lampowe	maks. 8 Hz	napięcie wyjściowe High	napięcie zasilające minus 0,7 V DC

złącza

połączenie z Subbus (SUB-IN)	1 x M8 wtyk 4-biegunowy, kod A	połączenie z Subbus (SUB-OUT)	1 x M8 wtyk 4-biegunowy, kod A
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		