

IE-C6NO8LW0010S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kable konfekcjonowane 2x RJ45 z klasą ochrony IP20, dopasowane do aplikacji inteligentnego pomiaru, kat.6 Microline – ekstra cienkie (AWG30), nieekranowane, do ciasnych przestrzeni, inne kolory na życzenie

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Przewód Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 1 m, , proste, 6 kV
Nr zam.	3109120010
Typ	IE-C6NO8LW0010S40S40-W-K6KV
GTIN (EAN)	4099987186452
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Długość	1 m	Długość (cale)	39.3701 inch
Masa netto	18.7 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60 °C
---------------------------	----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7
--------------------------------	-------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7
--------------------------------	-------------

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C	1 A	PoE / PoE+	zgodnie z IEEE 802.3at
------------------------------	-----	------------	------------------------

Budowa kabla

kolor płaszczka	biały	Przekrój	4x2xAWG30/7
Ekranowanie	U/UTP	liczba żył	8
izolacja	PE	Średnica płaszczka, maks.	3.3 mm
Średnica płaszczka, min.	2.9 mm	tworzywo płaszczka	LSZH
Kodowanie kolorami	biały / niebieski, biały / pomarańczowy, biały / zielony, biały / brązowy		

Wtyczka

Wtyk po prawej	RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane	Wtyk po lewej	RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane
----------------	---	---------------	---

Własności kabli elektrycznych

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV	Kategoria	Cat. 6
-----------------------------	------	-----------	--------

IE-C6NO8LW0010S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Odporność na olej	No	Barwny	biały
Halogenki	Nie	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	No

wtyki lewe

Wtyk po lewej	RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane
---------------	---

wtyki prawe

Wtyk po prawej	RJ45, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane
----------------	---

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Rysunki

