

IE-C6GO6LD0012F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel Patch, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 1.2 m, 6 kV
Nr zam.	3136130012
Typ	IE-C6GO6LD0012F40F40-X-K3KV
GTIN (EAN)	4099987349345
Ilość	20 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Długość	1.2 m	Długość (cale)	47.2441 inch
Masa netto	30.2 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60 °C
---------------------------	----------------------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	TIA-1096-A	Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji	VDE-AR-N 4100:2019-04
--------------------------------	------------	-------------------------------------------------------	-----------------------

Budowa kabla

średnica płaszczka	4.8 mm	kolor płaszczka	szary
Przekrój	3x2xAWG 24/7	Ekranowanie	U/UTP
liczba żył	6	Średnica płaszczka, maks.	5 mm
Średnica płaszczka, min.	4.6 mm	tworzywo płaszczka	LSZH

Wtyczka

Wtyk po prawej	RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane	Wtyk po lewej	RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane
----------------	-----------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------

Własności kabli elektrycznych

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV	Opór izolacji	≥ 100 MΩ
Kategoria	Cat.3	Napięcie izolacji, maks.	300 V

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Odporność na olej	No	Barwny	czerwony, szary
Halogenki	Nie	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	in accordance with IEC 60332-1

wtyki lewe

Wtyk po lewej	RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane
---------------	-----------------------------------------------------

wtyki prawe

Wtyk po prawej	RJ12, IP20, styk męski, prosty, wtyk, nieekranowane
----------------	-----------------------------------------------------

IE-C6GO6LD0012F40F40-X-K3KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		