

HDC 16B TOS 1M32G ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Opcja rozdzielania kabli w Strefie 2 zgodna z dopuszczeniami ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc lub IECEx: Ex ec IIC T6 Gc upraszcza instalację, serwis i umożliwia lepsze przygotowanie. Oferowane tu złącza objęte dopuszczeniami muszą być zawsze stosowane w komplecie z odpowiednimi obudowami i wkładami objętymi dopuszczeniami i mogą być odłączane tylko bez obciążenia.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP55, Korpus wtyczki, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 32
Nr zam.	3139980000
Typ	HDC 16B TOS 1M32G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382342
Ilość	1 szt.

HDC 16B TOS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



Wymiary i masa

Głębokość	164 mm	Głębokość (cale)	6.4567 inch
Wysokość	111 mm	Wysokość (cale)	4.3701 inch
Szerokość	58 mm	Szerokość (cale)	2.2835 inch
Masa netto	589 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia -20 °C...40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

moment dokręcający	6.5 Nm	wersja obudowy	Korpus wtyczki
Rozmiar instalacji	6	Klasa palności wg UL 94	V-0
Barwny	szary	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	inne	Typ	wtyk
bez halogenu	false	Obudowy EMC	Tak
BG	6	tworzywo element ryglujący	Stal nierdzewna niskowęglowa
Stopień ochrony	IP55		

wymiary

Szerokość 58 mm

Dane znamionowe IECEx/ATEX

Nr certyfikatu (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	nr certyfikatu (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
------------------------	-----------------	-----------------------	------------------

wersja


Rozmiar instalacji	6	Powierzchnia	inne
BG	6		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Rysunki

Rysunek



HDC 16B TOS 1M32G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Rozmiar 6 (16B)



Opcja rozdzielania kabli w Strefie 2 zgodna z dopuszczeniami ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc lub IECEx: Ex ec IIC T6 Gc upraszcza instalację, serwis i umożliwia lepsze przygotowanie. Oferowane tu złącza objęte dopuszczeniami muszą być zawsze stosowane w komplecie z odpowiednimi obudowami i wkładami objętymi dopuszczeniami i mogą być odłączane tylko bez obciążenia.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC 16B SS 1M32G ATEX	Wersja
Nr zam.	3139870000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382236	Obudowa podstawy, Złącze z kabląkiem zaciskowym, standard,
Ilość	1 ST	Wymiary wlotów kablowych: M 32
Typ	HDC 16B AS ATEX	Wersja
Nr zam.	3139920000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382281	Obudowa panelowa, Złącze z kabląkiem zaciskowym, standard,
Ilość	1 ST	Wymiary wlotów kablowych: none

Rozmiar 6

IECEx
ATEX

Opcja rozdzielania kabli w Strefie 2 zgodna z dopuszczeniami ATEX: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc lub IECEx: Ex ec IIC T6 Gc upraszcza instalację, serwis i umożliwia lepsze przygotowanie. Oferowane tu złącza objęte dopuszczeniami muszą być zawsze stosowane w komplecie z odpowiednimi obudowami i wkładami objętymi dopuszczeniami i mogą być odłączane tylko bez obciążenia.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC HDD 24 FC EX 1500	Wersja
Nr zam.	3116650000	wkład HDC, złącze żeńskie, 1500 V, Liczba biegunów: 24, Przyłącze
GTIN (EAN)	4099987235778	zagniatane, Rozmiar instalacji: 6
Ilość	1 ST	
Typ	HDC HDD 24 MC EX 1500	Wersja
Nr zam.	3116630000	wkład HDC, Złącze męskie, 1500 V, Liczba biegunów: 24, Przyłącze
GTIN (EAN)	4099987235754	zagniatane, Rozmiar instalacji: 6
Ilość	1 ST	
Typ	HDC HDD 32 FC EX 1000	Wersja
Nr zam.	3116640000	wkład HDC, złącze żeńskie, 1000 V, Liczba biegunów: 32, Przyłącze
GTIN (EAN)	4099987235761	zagniatane, Rozmiar instalacji: 6
Ilość	1 ST	
Typ	HDC HDD 32 MC EX 1000	Wersja
Nr zam.	3116620000	wkład HDC, Złącze męskie, 1000 V, Liczba biegunów: 32, Przyłącze
GTIN (EAN)	4099987235747	zagniatane, Rozmiar instalacji: 6
Ilość	1 ST	

HDC 16B TOS 1M32G ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Przeciwwrama**

Nowe obudowy RockStar® są odporne na działanie wody morskiej oraz cechują się dużą odpornością na uderzenia. Zapewniają stopień ochrony IP 68 oraz IP 69K, a ponadto zostały zaprojektowane do użytkowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych i są przystosowane do użytkowania przy silnych wibracjach zgodnie z normą DIN EN 61373 kat. 2 (bogie). Jako takie, obudowy z tej rodziny idealnie nadają się do zapewniania niezawodnych i bezobsługowych połączeń w transporcie, inżynierii ruchu, energetyce oraz innych dziedzinach o skrajnie wysokich wymaganiach. Podczas projektowania wdrożono także rozwiązania zapewniające obudowę dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC IP68 16B FRAME M6	Wersja
Nr zam.	1110910000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP66, IP68,
GTIN (EAN)	4032248886975	IP69, po podłączeniu, Ramka licznika, Złącze z kabłąkiem zaciskowym,
Ilość	1 ST	standard, Wymiary wlotów kablowych: none