


**CB 240/7,8 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Opaski kablowe do mocowania kabli oraz oznaczników.  
W szczególności mogą być stosowane do mocowania  
oznaczników kabli CLI M, SFX, WKM oraz WKS. zgodne z  
IEC 62275: 2006 Odporny na pękanie poliamid PA 6.6 o  
klasie palności V2 wg UL-94

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
|            |                                                  |
| Wersja     | Opaska kablowa, 7.8 x 240 mm, poliamid 66, 540 N |
| Nr zam.    | <a href="#">7940006066</a>                       |
| Typ        | CB 240/7,8 NC                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248520190                                    |
| Ilość      | 2500 szt.                                        |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E317499

## Wymiary i masa

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 1.7 mm | Głębokość (cale) | 0.0669 inch |
| Wysokość   | 240 mm | Wysokość (cale)  | 9.4488 inch |
| Szerokość  | 7.8 mm | Szerokość (cale) | 0.3071 inch |
| Masa netto | 3.55 g |                  |             |

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...85 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## materiał instalacyjny

|                                         |         |                                    |             |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|
| Odporność na promienie UV               | Nie     | ponownie otwierana                 | Nie         |
| Klasa palności wg UL 94                 | V-2     | zakres temperatur roboczych, maks. | 85 °C       |
| zakres temperatur roboczych, min.       | -40 °C  | Halogenki                          | Nie         |
| Średnica kabla, maks.                   | 63 mm   | Materiał podstawowy                | poliamid 66 |
| wytrzymałość na rozciąganie             | 540 N   | Średnica wiązki, maks              | 63 mm       |
| Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła) | 121 lbf | Średnica wiązki, min.              | 3.5 mm      |

## Ważna informacja

Informacje produktowe Liczba torebek w kartonie (sztuki): 25  
Liczba pozycji w torebce (sztuki): 100  
Jedna jednostka dostawy odpowiada jednemu kartonowi (jednej sztuce) i można zamówić tylko wielokrotność jednostki dostawy.

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |

## Rysunki

