


CB 780/9 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Opaski kablowe do mocowania kabli oraz oznaczników.
W szczególności mogą być stosowane do mocowania
oznaczników kabli CLI M, SFX, WKM oraz WKS. zgodne z
IEC 62275: 2006 Odporny na pękanie poliamid PA 6.6 o
klasie palności V2 wg UL-94

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Opaska kablowa, 9 x 780 mm, poliamid 66, 700 N
Nr zam.	7940006074
Typ	CB 780/9 NC
GTIN (EAN)	4032248531202
Ilość	1000 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E317499

Wymiary i masa

Głębokość	1.9 mm	Głębokość (cale)	0.0748 inch
Wysokość	780 mm	Wysokość (cale)	30.7086 inch
Szerokość	9 mm	Szerokość (cale)	0.3543 inch
Masa netto	13.1 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...85 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

materiał instalacyjny

Odporność na promienie UV	Nie	ponownie otwierana	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	zakres temperatur roboczych, maks.	85 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Halogenki	Nie
Średnica kabla, maks.	233 mm	Materiał podstawowy	poliamid 66
wytrzymałość na rozciąganie	700 N	Średnica wiązki, maks	233 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła)	157 lbf	Średnica wiązki, min.	34 mm

Ważna informacja

Informacje produktowe Liczba torebek w kartonie (sztuki): 10
 Liczba pozycji w torebce (sztuki): 100
 Jedna jednostka dostawy odpowiada jednemu kartonowi (jednej sztuce) i można zamówić tylko wielokrotność jednostki dostawy.

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Rysunki

