

**RIM 3 6/24VUC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wtykane moduły ochronne do baz przekaźnikowych D-SERIES z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

Z zieloną diodą LED

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                  |
| Wersja     | D-SERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 6...24 V UC, złącze wtykowe |
| Nr zam.    | <a href="#">7940018457</a>                                                       |
| Typ        | RIM 3 6/24VUC                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248878192                                                                    |
| Ilość      | 10 szt.                                                                          |

## RIM 3 6/24VUC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E312083

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 32 mm   | Głębokość (cale) | 1.2598 inch |
| Wysokość   | 8.6 mm  | Wysokość (cale)  | 0.3386 inch |
| Szerokość  | 12.4 mm | Szerokość (cale) | 0.4882 inch |
| Masa netto | 0.95 g  |                  |             |

## Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura eksploatacyjna

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus) E312083

## Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania 6...24 V UC Wskazanie statusu Zielona dioda LED

## Dane ogólne

Barwny czarny

|                                  |                     |         |
|----------------------------------|---------------------|---------|
| Komponent o klasie palności UL94 | Komponent           | Obudowa |
|                                  | Klasa palności UL94 | V-2     |

## Dalsze szczegóły aprobat / norm

|                      |          |                        |         |
|----------------------|----------|------------------------|---------|
| Nr certyfikatu (CSA) | 80107692 | Nr certyfikatu (cURus) | E312083 |
|----------------------|----------|------------------------|---------|

## Dane przyłączeniowe


Metoda wykonywania złącz złącze wtykowe

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002586    | ETIM 9.0    | EC002586    |
| ETIM 10.0   | EC002586    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 |             |             |

## Drawings

### Schemat połączeń



### Rysunek wymiarowany

