


**KL SET 15Z4 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ogólne dane zamówieniowe**

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja                   | Listwa zaciskowa, Szyna montażowa: TS 35, pasujące do wielkości obudowy: K5, KLIPPON K5 |
| Nr zam.                  | <a href="#">8000004141</a>                                                              |
| Typ                      | KL SET 15Z4 S                                                                           |
| GTIN (EAN)               | 4032248975617                                                                           |
| Ilość                    | 1 szt.                                                                                  |
| Status dostawy           | element wycofywany z produkcji                                                          |
| Ostatnia data zamówienia | 2024-05-17T00:00:00+02:00                                                               |

## KL SET 15Z4 S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 45.5 mm | Głębokość (cale) | 1.7913 inch |
| Wysokość   | 61.5 mm | Wysokość (cale)  | 2.4213 inch |
| Szerokość  | 148 mm  | Szerokość (cale) | 5.8268 inch |
| Masa netto | 335 g   |                  |             |

## Temperatury

|                                               |                                         |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Właściwości obudowy

|                 |    |
|-----------------|----|
| Liczba biegunów | 15 |
|-----------------|----|

## Dane materiałowe

|                         |     |                     |      |
|-------------------------|-----|---------------------|------|
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | Materiał podstawowy | inne |
|-------------------------|-----|---------------------|------|

## Dane ogólne

|                          |               |                 |       |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------|
| Barwny                   | inne          | Szyna montażowa | TS 35 |
| Tabela kolorów (podobny) | Not specified |                 |       |

## Cechy standardowe

|                                          |     |                      |                             |
|------------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------------|
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak | produkt referencyjny | <a href="#">ZDU 4-2/3AN</a> |
|------------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------------|



## obudowy

|                     |      |
|---------------------|------|
| Materiał podstawowy | inne |
|---------------------|------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001284    | ETIM 9.0    | EC001284    |
| ETIM 10.0   | EC001284    | ECLASS 14.0 | 27-14-11-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-06 |             |             |

## Rysunki




**KL SET 15Z4 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****liczby bieżące**

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników. Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w pięciu szerokościach. Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia. Paski umożliwiające szybkie instalowanie. Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller. Dostępne jako karty neutralne, MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 6 FW 1-50              | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">0468660001</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190170257              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 500 ST                     |                                                               |