

KLIPPON POK2 2M20AB CSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Obudowa z otworem gwintowanym, 75 x 110 x 56.5, poliestr wzmocniony włóknem szklanym, otwory wiercone strona A: 2 x M20x1.5, otwory wiercone strona B: 2 x M20x1.5
Nr zam.	8000004161
Typ	KLIPPON POK2 2M20AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986187
Ilość	1 szt.

KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	56.5 mm	Głębokość (cale)	2.2244 inch
Wysokość	75 mm	Wysokość (cale)	2.9527 inch
Szerokość	110 mm	Szerokość (cale)	4.3307 inch
Masa netto	340 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Dane materiałowe

Powierzchnia	nieobrobiony, błyszczący	Materiał podstawowy	poliester wzmacniany włóknem szklanym
--------------	--------------------------	---------------------	---------------------------------------

Dane ogólne

Barwny	srebrno-szary	Stopień ochrony	IP66, IP67
Tabela kolorów (podobny)	RAL 7001		

Właściwości zespołu

z możliwością łączenia szeregowego	Nie
------------------------------------	-----

Cechy standardowe

produkt referencyjny	KLIPPON POK 081106
----------------------	------------------------------------



obudowy

Materiał podstawowy	poliester wzmacniany włóknem szklanym	pasujące do szyny nośnej z wyposażeniem	
otwory wiercone strona C	brak	otwory wiercone strona D	brak
otwory wiercone strona A	2 x M20x1.5	pasujące do szyny nośnej bez wyposażenia	TS15 98 KLIPPON POK2 CSS
otwory wiercone strona B	2 x M20x1.5		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Rysunki



KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zaśleпки z tworzywa sztucznego - Ex e/i 7 Dżuli



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VP M20 EX SI 7J	Wersja
Nr zam.	2066730000	VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek,
GTIN (EAN)	4050118415346	zamknięte, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),
Ilość	100 ST	poliamid 6

KSG BN O NI - wersja niklowana z uszczelką neoprenową



KSG przewidziana jest do przyłączania wyłącznie nieopancerzonych kabli i przewodów. Zamówienie dławnicy kablowej z uszczelką z neoprenu umożliwia eksploatację produktu w zakresie temperatur od -35°C do +90°C. Przy wyborze uszczelki z silikonem gwarantowany jest zakres temperatur od -60°C do +180°C. Z tego samego materiału wykonany jest dostarczony oring dławnicy. Ten materiał uszczelniający pozwala osiągnąć stopień ochrony IP 66 względnie IP 68 przy głębokości wody wynoszącej 25 metrów (2,5 bar). KSG jest dopuszczona do hermetyzacji odpornej na ciśnienie Ex d i podwyższonego bezpieczeństwa Ex e.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KSG M20 BN O NI 2 G20	Wersja
Nr zam.	1911560000	KSG (standardowa dławnica kablowa Klippon Ex), Dławnica kablowa,
GTIN (EAN)	4032248539604	proste, M 20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 -
Ilość	20 ST	ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, mosiądz, niklowany

Gwint zewnętrzny M20



Adaptory serii ADAP umożliwiają elastyczne i uniwersalne wypełnianie nieużywanych przepustów w sprężenie Ex przy zachowaniu ognioszczelności Ex d, podwyższonej ochrony przeciwwybuchowej Ex e oraz stopnia ochrony IP66/67/68.

KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ADAP EX M20-M16	Wersja
Nr zam.	1737560000	ADAP (adapter, rozszerzenia i redukcje), Adapter, M 20 ,M 16, IP54,
GTIN (EAN)	4008190957599	mosiądz, niklowany
Ilość	1 ST	