

KLIPPON POK51 4M20ABCSS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Obudowa z otworem gwintowanym, 160 x 160 x 91, poliester wzmacniany włóknem szklanym, otwory wiercone strona A: 4 x M20x1.5, otwory wiercone strona B: 4 x M20x1.5
Nr zam.	8000004164
Typ	KLIPPON POK51 4M20ABCSS
GTIN (EAN)	4032248986279
Ilość	1 szt.

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	91 mm	Głębokość (cale)	3.5827 inch
Wysokość	160 mm	Wysokość (cale)	6.2992 inch
Szerokość	160 mm	Szerokość (cale)	6.2992 inch
Masa netto	1302 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Dane materiałowe

Powierzchnia	nieobrobiony, błyszczący	Materiał podstawowy	poliester wzmacniany włóknem szklanym
--------------	--------------------------	---------------------	---------------------------------------

Dane ogólne

Barwny	srebrno-szary	Stopień ochrony	IP66, IP67
Tabela kolorów (podobny)	RAL 7001		

Właściwości zespołu

z możliwością łączenia szeregowego	Nie
------------------------------------	-----

Cechy standardowe

produkt referencyjny	KLIPPON POK 161609
----------------------	------------------------------------


obudowy

Materiał podstawowy	poliester wzmacniany włóknem szklanym	pasujące do szyny nośnej z wyposażeniem	KL SET 32W4 S , KL SET 38Z2.5 S
otwory wiercone strona C	brak	otwory wiercone strona D	brak
otwory wiercone strona A	4 x M20x1.5	pasujące do szyny nośnej bez wyposażenia	TS35 POK51 SET
otwory wiercone strona B	4 x M20x1.5		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Rysunki



KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zaśleпки z tworzywa sztucznego - Ex e/i 7 Dżuli



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VP M20 EX SI 7J	Wersja
Nr zam.	2066730000	VPK EX 7J (wtyk zaślepiający Ex, z tworzywa sztucznego, 7J), Korek,
GTIN (EAN)	4050118415346	zamknięte, M 20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),
Ilość	100 ST	poliamid 6

KSG BN O NI - wersja niklowana z uszczelką neoprenową



KSG przewidziana jest do przyłączania wyłącznie nieopancerzonych kabli i przewodów. Zamówienie dławnicy kablowej z uszczelką z neoprenu umożliwia eksploatację produktu w zakresie temperatur od -35°C do +90°C. Przy wyborze uszczelki z silikonem gwarantowany jest zakres temperatur od -60°C do +180°C. Z tego samego materiału wykonany jest dostarczony oring dławnicy. Ten materiał uszczelniający pozwala osiągnąć stopień ochrony IP 66 względnie IP 68 przy głębokości wody wynoszącej 25 metrów (2,5 bar). KSG jest dopuszczona do hermetyzacji odpornej na ciśnienie Ex d i podwyższonego bezpieczeństwa Ex e.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KSG M20 BN O NI 2 G20	Wersja
Nr zam.	1911560000	KSG (standardowa dławnica kablowa Klippon Ex), Dławnica kablowa,
GTIN (EAN)	4032248539604	proste, M 20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 -
Ilość	20 ST	ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, mosiądz, niklowany

Gwint zewnętrzny M20



Adaptory serii ADAP umożliwiają elastyczne i uniwersalne wypełnianie nieużywanych przepustów w sprężenie Ex przy zachowaniu ognioszczelności Ex d, podwyższonej ochrony przeciwwybuchowej Ex e oraz stopnia ochrony IP66/67/68.

KLIPPON POK51 4M20ABCSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ADAP EX M20-M16	Wersja
Nr zam.	1737560000	ADAP (adapter, rozszerzenia i redukcje), Adapter, M 20 ,M 16, IP54,
GTIN (EAN)	4008190957599	mosiądz, niklowany
Ilość	1 ST	