

PV 212SXFXXVX01TA1PA15LWW


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Inteligentny produkt w kompaktowym rozmiarze. Zastosowanie skrzynek monitorujących do modernizacji systemów fotowoltaicznych umożliwia uzyskanie danych na poziomie stringów w systemach fotowoltaicznych z wykorzystaniem istniejących, niemonitorowanych rozdzielnic generatora PV-DC. Wszystko bez dodatkowych prac, takich jak konieczność wykonywania wykopów i prowadzenia okablowania.

Zintegrowane monitorowanie mocy zapewniane przez nasz system monitorowania Solar SMS umożliwia właściwy nadzór nad instalacją fotowoltaiczną w celu zagwarantowania najlepszej wydajności systemu.

Ponadto nasze skrzynki monitorujące do systemów fotowoltaicznych spełniają wymogi normy IEC/EN 61439-2:2020, co gwarantuje wysoką niezawodność dostarczanych urządzeń.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Fotowoltaika, 1500 V, WM4C, do montażu ściennego, Poziomo, sygnały cyfrowe, moduły kontrolne, Monitoring prądu, Monitorowanie napięcia, Monitorowanie temperatury, 12-kanalowy
Nr zam.	8000135048
Typ	PV 212SXFXXVX01TA1PA15LWW
GTIN (EAN)	4099986000421
Ilość	1 szt.

PV 212SXFXXVX01TA1PA15LWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	210 mm	Głębokość (cale)	8.2677 inch
Wysokość	302 mm	Wysokość (cale)	11.8897 inch
Szerokość	558 mm	Szerokość (cale)	21.9685 inch
Masa netto	8000 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia -20 °C...45 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6aI, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Kontrola przewodu DC

Zasilanie	Z własnym zasilaniem	Funkcja monitorowania	Solar SMS, Napięcie wyjściowe, prąd wyjściowy, temperatura
Monitorowanie napięcia	Solar SMS	monitorowanie temperatury	Solar SMS
Monitoring prądu	Solar SMS		

Normy i standardy

Normy IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020

Obudowa

rodzaj montażu montaż naścienny Stopień ochrony IP65

Wejścia DC

Zabezpieczenie bezpiecznikowe	Nie	Liczba wejść DC	12
Złącze przewód wejściowy DC (-)	Złącze obiektowe WM4 C	Złącze przewód wejściowy DC (+)	Złącze obiektowe WM4 C
Typ bezpiecznika	ani wkładki bezpiecznika ani uchwytu bezpiecznika	Typ bezpiecznika	ani wkładki bezpiecznika ani uchwytu bezpiecznika

Wyjścia DC

Złącze przewód wyjściowy DC	Złącze obiektowe WM4 C	Rodzaj złącza przewód wyjściowy DC	Złącze obiektowe WM4 C
Liczba wyjść DC	12		

PV 212SFXCXXVXO1TA1PA15LWW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Właściwości elektryczne DC**

Napięcie znamionowe	1500 V
---------------------	--------

Gwarancja

Czasokres	5 lat
-----------	-------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

Rysunki

