

**MBGE ADPT SLC-500 RT35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Adaptery do migracji – SLC500.

Adaptery przednie z konfekcjonowanymi przewodami umożliwiają bezpieczną migrację między kartami SLC500 a innymi systemami PLC/DCS lub modułami u-remote firmy Weidmüller.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
|            |                                        |
| Nr zam.    | 8000150846                             |
| Typ        | <a href="#">MBGE ADPT SLC-500 RT35</a> |
| GTIN (EAN) | 4099987247733                          |
| Ilość      | ST                                     |

## MBGE ADPT SLC-500 RT35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|            |          |                  |             |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 85.1 mm  | Głębokość (cale) | 3.3504 inch |
| Wysokość   | 101.6 mm | Wysokość (cale)  | 4 inch      |
| Szerokość  | 34.3 mm  | Szerokość (cale) | 1.3504 inch |
| Masa netto | 0.11 g   |                  |             |

## Temperatury

|                           |             |                            |             |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -20...70 °C | Temperatura eksploatacyjna | -20...50 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

## Dane znamionowe UL

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania UL, maks. 70 °C | Temperatura pracy UL, min. -20 °C         |
| Temperatura pracy UL, maks. 50 °C         | Temperatura magazynowania UL, min. -20 °C |
| Prąd znamionowy Imaks. 40 A               | Napięcie znamionowe UN 250 V              |

## dane przyłącza

|                            |                             |                  |                                           |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| przyłącze (strona obiektu) | MBGE SLC500 24 pole adapter | przyłącze do PLC | Nowa złączka szeregową PLC lub przewodowa |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|

## dane przyłącza

|                                     |            |                            |                             |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| liczba biegunów (strona sterownika) | 24 bieguny | przyłącze (strona obiektu) | MBGE SLC500 24 pole adapter |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|

## dane znamionowe

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| napięcie robocze 250 V         | prąd maksymalny na kanał 4.5 A |
| całkowity prąd znamionowy 40 A |                                |

## współrzędne izolacji (EN50178)

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| kategoria przepięcia II      | stopień zabrudzenia 2                  |
| test napięcia impulsu 2.5 kV | Napięcie probiercze izolacji AC 1.5 kV |

## Klasyfikacje

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| ETIM 8.0 EC002584       | ETIM 9.0 EC002584       |
| ETIM 10.0 EC002584      | ECLASS 14.0 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 27-33-02-92 |                         |

Rysunki

