
Karta katalogowa

HDC KIT HE-QT 06.101

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Zestawy HDC to znormalizowane zestawy do montażu kompletnych złączy.
Zestawy HDC składają się z reguły z wkładu męskiego, wkładu żeńskiego, obudowy wtyku, obudowy do nabudowania i dławnicy kablowej. Weidmüller oferuje asortyment popularnych kombinacji przemysłowych złączy wtykowych z dławnicami kablowymi z gwintem metrycznym lub PG.
Przyłącze SNAP IN ma już naprężoną sprężynę - jest otwarte, co pozwala na bezpośrednie wetknięcie odizolowanego przewodu. W pozycji końcowej, objęty ochroną patentową mechanizm zaciskowy zamyka się automatycznie.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	8000151873
Typ	HDC KIT HE-QT 06.101
GTIN (EAN)	4099987263085
Ilość	1 szt.

Karta katalogowa

HDC KIT HE-QT 06.101

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	CE

Wymiary i masa

Masa netto	346.6 g

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Dane ogólne

Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65
Typoszereg	HE		

wersja

Dławnice kablowe, liczba	1	Wymiary wlotów kablowych	PG 16
liczba wpustów kablowych u góry	1	liczba wpustów kablowych z boku	0
Rodzaj przyłącza	SNAP IN	wersja systemu zamykania	Zatrzask mocujący końcowy, na dole
Rozmiar instalacji	3	uszczelka	NBR
BG	3		

Informacje ogólne

Liczba biegunów	6	Rodzaj przyłącza PE	złącze śrubowe
Rozmiar instalacji	3	Materiał podstawowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Typoszereg	HE	Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	500 V
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	24 A	BG	3

wersja

rozmiar końcówki rowek (złącze śrubowe)	SD 0,6 x 3,5	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 16
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	10 mm	Rodzaj przyłącza	SNAP IN
Rozmiar instalacji	3	przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 20
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	2.5 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	1 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2.5 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	1 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2.5 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	1 mm²

Karta katalogowa

HDC KIT HE-QT 06.101

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Powierzchnia	lakier proszkowy	Materiał podstawowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
BG	3		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC KIT HE-QT 06.101

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

SPB



Do naszych wkładów oferujemy różnorodne akcesoria. Wśród nich między innymi systemy kodowania do wkładów .

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SPB-M 3	Wersja
Nr zam.	1203600000	Złącza przemysłowe, Akcesoria, Kołek blokujący
GTIN (EAN)	4008190120047	
Ilość	100 ST	