
# Karta katalogowa

## HDC KIT HE-QT 24.130

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Zestawy HDC to znormalizowane zestawy do montażu kompletnych złączy.
Zestawy HDC składają się z reguły z wkładu męskiego, wkładu żeńskiego, obudowy wtyku, obudowy do nabudowania i dławnicy kablowej. Weidmüller oferuje asortyment popularnych kombinacji przemysłowych złączy wtykowych z dławnicami kablowymi z gwintem metrycznym lub PG.
Przyłącze SNAP IN ma już naprężoną sprężynę - jest otwarte, co pozwala na bezpośrednie wetknięcie odizolowanego przewodu. W pozycji końcowej, objęty ochroną patentową mechanizm zaciskowy zamyka się automatycznie.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Nr zam. | 8000151878 |
| Typ | HDC KIT HE-QT 24.130 |
| GTIN (EAN) | 4099987263139 |
| Ilość | 1 szt. |

# Karta katalogowa

## HDC KIT HE-QT 24.130

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| Atesty | CE |

### Wymiary i masa

| | |
|---|---|
| Masa netto | 800 g |

### Temperatury

| | |
|---|---|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 100 °C |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076 |

### Dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy | Powierzchnia | lakier proszkowy |
| Stopień ochrony | IP65 | Typoszereg | HE |
| Obudowy EMC | Nie | tworzywo element ryglujący | stal nierdzewna |

### wersja

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dławnice kablowe, liczba | 1 | Wymiary wlotów kablowych | PG 21 |
| liczba wpustów kablowych u góry | 0 | liczba wpustów kablowych z boku | 1 |
| Rodzaj przyłącza | SNAP IN | wersja systemu zamykania | Zatrzask mocujący boczny u dołu |
| Rozmiar instalacji | 8 | uszczelka | NBR |
| BG | 8 | | |

### Informacje ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Liczba biegunów | 24 | Rodzaj przyłącza PE | złącze śrubowe |
| Rozmiar instalacji | 8 | Materiał podstawowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
| Typoszereg | HE | Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) | 500 V |
| Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) | 16 A | BG | 8 |

### wersja

| | | | |
|---|---|---|---|
| rozmiar końcówki rowek (złącze śrubowe) | SD 0,6 x 3,5 | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 16 |
| Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 10 mm | Rodzaj przyłącza | SNAP IN |
| Rozmiar instalacji | 8 | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 20 |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. | 2.5 mm² | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. | 1 mm² |

# Karta katalogowa

## HDC KIT HE-QT 24.130

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. | 2.5 mm² | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. | 1 mm² |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 2.5 mm² | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 1 mm² |
| Powierzchnia | lakier proszkowy | Materiał podstawowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
| BG | 8 | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

# HDC KIT HE-QT 24.130

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

### SPB



Do naszych wkładów oferujemy różnorodne akcesoria. Wśród nich między innymi systemy kodowania do wkładów .

### Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|---|---|---|
| Typ | SPB-M 3 | Wersja |
| Nr zam. | 1203600000 | Złącza przemysłowe, Akcesoria, Kołek blokujący |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | |
| Ilość | 100 ST | |