


**KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

seria Klippon® K, akcesoria

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, proste, Wysokość: 44 mm, Szerokość: 156 mm, Głębokość: 1.5 mm, Materiał podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny |
| Nr zam.    | <a href="#">8000188266</a>                                                                                                                                                   |
| Typ        | KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4069165062250                                                                                                                                                                |
| Ilość      | 1 szt.                                                                                                                                                                       |

## KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 1.5 mm  | Głębokość (cale) | 0.0591 inch |
| Wysokość   | 44 mm   | Wysokość (cale)  | 1.7323 inch |
| Szerokość  | 156 mm  | Szerokość (cale) | 6.1417 inch |
| Masa netto | 72.25 g |                  |             |

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

## Informacje ogólne

|                     |                 |                      |                                                                                          |
|---------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grubość materiału   | 1.5 mm          | Rodzaj zamocowania   | Sruba M4 (< 4 mm)                                                                        |
| Wskazówka montażowa | Płyta montażowa | Powierzchnia         | ocynkowany                                                                               |
| Materiał podstawowy | blacha stalowa  | obszary zastosowania | technika instalacyjna,<br>Rejony zagrożone<br>wybuchem, przemysł<br>procesowy, transport |

## Informacje ogólne Akcesoria

|                                        |                |                    |                   |
|----------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Grubość materiału                      | 1.5 mm         | Rodzaj zamocowania | Sruba M4 (< 4 mm) |
| Średnica otworu oczka lutowicznego (D) | 7 mm           | Powierzchnia       | ocynkowany        |
| Materiał podstawowy                    | blacha stalowa |                    |                   |

## Numery certyfikatów obudowy

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) | DE PS2410 160412<br>001ISS03 |
|-----------------------------------|------------------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |