



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów: Złącze producenta sterownika programowalnego Wielożyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm<sup>2</sup> lub 0,25 mm<sup>2</sup>. Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu. W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup>
Nr zam.	<a href="#">7789608040</a>
Typ	PAC-S300-UNIU-V1-4M
GTIN (EAN)	4032248188987
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Masa netto 936 g

## Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10...50

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## Dane elektryczne

Prąd całkowity, max. 3 A Test wysokiego napięcia 1 KV/1s  
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. 1 A Napięcie znamionowe  $\leq 250$  Vdc  $\leq 250$  Vac  
rezystancja  $\leq 80$  m $\Omega$ /m Pojemność żyła / żyły 300 pF/m  
Pojemność żyła / ekran 300 pF/m

## dane ogólne

Długość kabla 4 m Dostosowane do Sygnały cyfrowe  
Materiał podstawowy PVC Kabel Kabel LiYY  
przyłącze interfejs H0.25/10 (FERRULES 0.25mm<sup>2</sup>) liczba biegunów, min. 40 biegunów  
Średnica zewnętrzna 11,7  $\pm$  1 mm interfejs SPS SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P  
przekrój przewodu 0.25 mm<sup>2</sup>

## Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237  
ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20  
ECLASS 15.0 27-24-22-20