

RCH S21024

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	RIDERSERIES, Przekazniki, Liczba styków: 2, zestaw przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
Nr zam.	8768680000
Typ	RCH S21024
GTIN (EAN)	4032248437474
Ilość	20 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2025-06-30T00:00:00+02:00

Dane techniczne

Dopuszczania

Atesty

Type
Approved

ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E522350

Wymiary i masa

Głębokość	25.5 mm	Głębokość (cale)	1.0039 inch
Wysokość	25.5 mm	Wysokość (cale)	1.0039 inch
Szerokość	12.6 mm	Szerokość (cale)	0.4961 inch
Długość	29 mm	Długość (cale)	1.1417 inch
Masa netto	19.65 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura otoczenia	-25 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna	Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus)	E522350
------------------------	---------

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania	24 V DC	Prąd znamionowy DC	29.2 mA
moc znamionowa	700 mW	Wskazanie statusu	Nie

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające	250 V AC	Ciągły prąd	6 A
Napięcie łączeniowe AC, max.	250 V	Obciążalność przy napięciu przemennym (obciążenie rezystancyjne), maks.	1500 VA
Opóźnienie włączenia	≤ 10 ms	Opóźnienie wyłączenia	≤ 4 ms
Typ zestyku	2 CO contact (AgNi)	Żywotność mechaniczna	10 x 106 połączeń

Dane ogólne

Dostępność przycisku testowego	Nie	Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika	Nie
Barwny	transparentny		

Dane techniczne**Koordynacja izolacji**

Stopień zanieczyszczenia	2	Kategoria przepięciowa	III
Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz ≥ 8 mm izolacyjny powietrzny		Stopień ochrony	IP20

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy	IEC 61810-1, UL508	Nr certyfikatu (VDE)	40019897
Nr certyfikatu (cURus)	E522350		

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Raster w mm (P)	5.00 mm
--------------------------	----------------	-----------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

Rysunki

Schemat połączeń

Circuit diagram
View of connections

2 changeover contacts



1 NOC + 1 NCC

