

IE-CT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

W pełni izolowane obudowy z tworzywa sztucznego próbników ciągłości obwodu są odporne na uderzenia i pęknięcia i przez to szczególnie nadają się do codziennego użytku w surowych warunkach. Wbudowana latarka pomaga w szybkim i pewnym odnajdowaniu uszkodzonych przewodów. Wynik kontroli ciągłości obwodu można sygnalizować zarówno optycznie, jak też akustycznie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Continuity tester for data cables
Nr zam.	8808420000
Typ	IE-CT
GTIN (EAN)	4032248506002
Ilość	1 szt.

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	36 mm	Wysokość (cale)	1.4173 inch
Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2.7559 inch
Długość	140 mm	Długość (cale)	5.5118 inch
Masa netto	348.48 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Przyrządy pomiarowe i kontrolne

Zasilanie	Akumulator blokowy 9 V	wskaźnik	cyfrowy
-----------	------------------------	----------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 14.0	27-20-11-08
ECLASS 15.0	27-20-11-08		