

MRS 24Vdc 1CO C1D2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	MICROSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestaw przelączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC $\pm 20\%$, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
Nr zam.	8967350000
Typ	MRS 24Vdc 1CO C1D2
GTIN (EAN)	4032248788958
Ilość	10 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Ostatnia data zamówienia	2016-06-30T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	TRS 24VDC 1CO C1D2

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	94 mm	Głębokość (cale)	3.7008 inch
Wysokość	93 mm	Wysokość (cale)	3.6614 inch
Szerokość	6.1 mm	Szerokość (cale)	0.2402 inch
Masa netto	36.5 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...55
Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0f455e0d-3c4b-49b7-ae9b-28f18844bd32

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania	24 V DC $\pm 20\%$	Prąd znamionowy DC	6.6 mA
moc znamionowa	160 mW	Wskazanie statusu	Zielona dioda LED
układ ochronny	Dioda zwrotna, Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów		

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające	250 V AC	max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym	0.1 Hz
Napięcie łączeniowe AC, max.	250 V	Napięcie łączeniowe DC, max.	250 V
Początkowy prąd rozruchowy	6 A	Obciążalność przy napięciu przemennym (obciążenie rezystancyjne), maks.	1500 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.	144 W @ 24 V	Opóźnienie włączenia	6,6 ms
Opóźnienie wyłączenia	5.8 ms	Typ zestyku	1 CO contact (AgNi)
Żywotność mechaniczna	5 x 10 ⁶ połączeń	min. moc włączalna	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Dane ogólne

Wykonanie	cULus C1D2	Szyba montażowa	TS 35
Dostępność przycisku testowego	Nie	Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika	Nie
Barwny	beżowy		

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe	300 V	Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięciowa	III	Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz izolacyjny powietrzny	≥ 5.5 mm

MRS 24Vdc 1CO C1D2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne**

wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej	4 kVef / 1 Min.
Stopień ochrony	IP20

udarowe napięcie wytrzymywane	4 kV (1,2/50 µs)
-------------------------------	------------------

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy	UL508
-------	-------

Dane przyłączeniowe


Metoda wykonywania złącz	złącze śrubowe	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	2,5 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	4 mm ²
Wielkość ostrza	0,6 x 3,5 mm		

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

Rysunki




Schemat połączeń



Wykres



Charakterystyka ograniczenia prądu obciążenia DC



Akcesoria

Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złązek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złązek modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ZQV 4N/2 SW	Wersja
Nr zam.	1793970000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233762	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 SW	Wersja
Nr zam.	1794000000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233793	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 4N/4 SW	Wersja
Nr zam.	1794030000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233915	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 4N/10 SW	Wersja
Nr zam.	1794060000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234059	
Ilość	20 ST	
Typ	ZQV 4N/20 SW	Wersja
Nr zam.	1909120000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248535804	
Ilość	20 ST	
Typ	ZQV 4N/2 GE	Wersja
Nr zam.	1758250000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248169795	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 GE	Wersja
Nr zam.	1762630000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248169788	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 4N/4 GE	Wersja
Nr zam.	1762620000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248169771	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 4N/10 GE	Wersja
Nr zam.	1758260000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248169764	
Ilość	20 ST	
Typ	ZQV 4N/20 GE	Wersja
Nr zam.	1909020000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248535644	
Ilość	20 ST	

MRS 24Vdc 1CO C1D2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	ZQV 4N/2 BL	Wersja
Nr zam.	1793960000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233755	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 BL	Wersja
Nr zam.	1793990000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233786	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 4N/4 BL	Wersja
Nr zam.	1794020000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233816	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 4N/10 BL	Wersja
Nr zam.	1794050000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234011	
Ilość	20 ST	
Typ	ZQV 4N/20 BL	Wersja
Nr zam.	1909100000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248535774	
Ilość	20 ST	
Typ	ZQV 4N/2 RT	Wersja
Nr zam.	1793950000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233748	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 4N/3 RT	Wersja
Nr zam.	1793980000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233779	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 4N/4 RT	Wersja
Nr zam.	1794010000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233809	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 4N/10 RT	Wersja
Nr zam.	1794040000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234004	
Ilość	20 ST	
Typ	ZQV 4N/20 RT	Wersja
Nr zam.	1909150000	Seria W, Łącznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN)	4032248535934	
Ilość	20 ST	

Wkręta z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

MRS 24Vdc 1CO C1D2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Wersja
Nr zam.	2749340000	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100
GTIN (EAN)	4050118895568	mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
Ilość	1 ST	

LM MT300 15X6




Etykiety przylepne z poliestru do drukarek laserowych w formacie DIN A4 wytrzymałe na ścieranie. Bardzo odporne na wysokie temperatury. Do oznaczania wszelkiego rodzaju urządzeń rozdzielczych i modułów. Możliwość opisywania także długopisem lub flamastrem STI.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	LM MT300 15/6 WS	Wersja
Nr zam.	1686361044	LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 6 x 15.2 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190493844	
Ilość	10 ST	

neutralna



Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linii.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie wydruku drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter. Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo. Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WS 12/6 MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1609900000	WS, Znakowanie zacisków, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203467	Weidmueller, Allen-Bradley, biały
Ilość	600 ST	

Akcesoria

Micro interface digital



Specjalny adapter podłączeniowy do MICROSERIE RELAYS wraz z płaskim kablem 10-żyłowym lub 15-żyłowym za pomocą złącza D-sub.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MI8DI-S F10 S	Wersja
Nr zam.	8773510000	Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, złącze śrubowe
GTIN (EAN)	4032248442034	
Ilość	1 ST	
Typ	MI8DI-S SUB D15S	Wersja
Nr zam.	8773460000	Złącza wtykowe IEC 60603/DIN41612, złącze śrubowe
GTIN (EAN)	4032248441990	
Ilość	1 ST	
Typ	MI8DO-S F10 S	Wersja
Nr zam.	8773600000	Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651, złącze śrubowe
GTIN (EAN)	4032248442133	
Ilość	1 ST	
Typ	MI8DO-S SUB D15S	Wersja
Nr zam.	8773550000	Złącza wtykowe IEC 60603/DIN41612, złącze śrubowe
GTIN (EAN)	4032248442089	
Ilość	1 ST	