

IE-FM5Z2VO0099MSD0LD0X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technologia połączeń Industrial Ethernet firmy Weidmüller jest optymalnym rozwiązaniem dla infrastruktury maszyn, instalacji lub fabryki. Wszystkie technologie połączeń są dostępne z jednego źródła.

Korzyści dla Państwa:

Standaryzowane złącza IEC, w wariantach 1, 4, 5, 6 oraz 14Kat. 6 na wskroś A zSTEADYTEC® technologia-kable zmontowane oraz kable sprzedawane na metry
Kable miedziane i światłowodowe w wykonaniu IP20 oraz IP67 wszystkie powszechnie stosowane złącza przemysłowe: RJ45, M12, SC, ...Szeroki wybór akcesoriów

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wstępnie zmontowany kabel krosowy (Patch), skrzyżowanie przewodów, SC duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 99 m
Nr zam.	8979070000
Typ	IE-FM5Z2VO0099MSD0LD0X
GTIN (EAN)	4032248814640
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Długość	99 m	Długość (cale)	3897.6378 inch
Masa netto	1620 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...75 °C	Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...75 °C
Temperatura układania	-5 °C...50 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-4, IEC 61754-20
--------------------------------	---------------------------

Budowa kabla

średnica płaszczu	3*6 mm	kolor płaszczu	pomarańczowy
Oznaczenia norm	I-V(ZN)Y	tworzywo płaszczu	PVC
Budowa kabla	Zipcord	Powłoka pierwotna	245.00 µm
Średnica rdzenia	50 µm		

LWL

Typ włókna	GOF, Multimode, OM2	Tłumienność	≤ 2,7 dB/km przy 850 nm, ≤ 0,7 dB/km przy 1300 nm
Szerokość pasma	≥600 MHz*km dla 850 nm, ≥ 1200 MHz*km dla 1300 nm		

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Promień gięcia, min., powtarzany	60 mm	Promień gięcia, min., jednorazowy	30 mm
----------------------------------	-------	-----------------------------------	-------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		