

## MEHA KP GN M-D-SPX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Przewody wielodrutowe lub lite z izolacją z PCW, teflonu (PTFE) oraz silikonu. Bez uszkodzeń przewodu dzięki zastosowaniu ostrza o specjalnym kształcie. Bez łączenia pojedynczych przewodów. Możliwość łatwego wymieniania wkładek tnących. Wszystkie wkładki pasują do jednej obudowy. Pręty prowadzące w kasetach ostrzy ułatwiają prawidłowe umieszczanie przewodu w narzędziu.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Akcesoria, Zestaw noży
Nr zam.	<a href="#">9003620000</a>
Typ	MEHA KP GN M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190130527
Ilość	1 szt.

## MEHA KP GN M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	16 mm	Głębokość (cale)	0.6299 inch
Wysokość	11.5 mm	Wysokość (cale)	0.4528 inch
Szerokość	26 mm	Szerokość (cale)	1.0236 inch
Długość	26 mm	Długość (cale)	1.0236 inch
Masa netto	3.68 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne

Opis artykułu	komplet noży do Mini-Duro-Stripax do AWG20 do PTFE
---------------	--

## Narzędzia do usuwania izolacji

Typ kabla	Przewód z izolacjami specjalnymi	Średnica przewodu, maks.	0.8 mm
Średnica przewodu, min.	0.55 mm	Maks. długość zdejmowania płaszczka	7 mm
Min. długość zdejmowania płaszczka	3 mm	Barwny	zielony

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		