


H16,0/25,5X BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Stożkowy wlot kablowy z polipropylenu Odporność
cieplna do 105°C dla przewodów od 1,5 do 16 mm²
(AWG 16-6)
z miedzi pocynowanej
tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 26 mm, 12 mm, niebieski
Nr zam.	9006870000
Typ	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332327
Ilość	100 szt.
opakowanie	Worek MultiPack

H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	0.82 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa do przewodów odpornych na zwarcia i zwarcia doziemne kolor niebieski	Wykonanie	standard
---------------	---	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	6 mm	długość powierzchni styku (L2)	12 mm
średnica kołnierza (D2)	12.1 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.3 mm
L1 in mm	25.50 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 6 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.2 mm	Długość odizolowania	26 mm
Przekrój przyłącza przewodu	16 mm ²	kod koloru	Weidmueller

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunek

