


**H1,0/15 ZH GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

dostarczane luzem w woreczku plastikowym Kod koloru  
Weidmüller Kod koloru wg DIN

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
|            |                                                                |
| Wersja     | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, żółty |
| Nr zam.    | <a href="#">9037260000</a>                                     |
| Typ        | H1,0/15 ZH GE                                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190492731                                                  |
| Ilość      | 500 szt.                                                       |
| opakowanie | luzem                                                          |

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E499744

## Wymiary i masa

Masa netto 0.13 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne

|               |                                            |           |                                |
|---------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Opis artykułu | bliźniacza tulejka kablowa,<br>kolor żółty | Wykonanie | Podwójna końcówka<br>tulejkowa |
|---------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------|

## Tulejki kablowe

|                                                    |             |                                |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| średnica powierzchni styku (D1)                    | 2 mm        | długość powierzchni styku (L2) | 8 mm              |
| szerokość kołnierza (B)                            | 3.2 mm      | wysokość kołnierza (A)         | 5.8 mm            |
| Grubość kołnierza plastikowego (S2)                | 0.3 mm      | L1 in mm                       | 15.00 mm          |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 17 maks. |             | Grubość tulejki metalowej (S1) | 0.15 mm           |
| Długość odizolowania                               | 11 mm       | Przekrój przyłącza przewodu    | 1 mm <sup>2</sup> |
| kod koloru                                         | Weidmueller |                                |                   |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Rysunek**

