

CRIMPER 16 Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzia, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, 6mm ² , 16mm ² , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	9040540000
Typ	CRIMPER 16 Z
GTIN (EAN)	4008190461447
Ilość	1 szt.

CRIMPER 16 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1.1811 inch
Wysokość	78 mm	Wysokość (cale)	3.0709 inch
Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Długość	200 mm	Długość (cale)	7.874 inch
Masa netto	373.61 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do tulejek kablowych 6 - 16mm ²	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--	-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 6
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 10	obszar zacisku, maks.	16 mm ²
obszar zacisku, min.	6 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania

napęd	mechaniczne	Przekrój tulejek na żyłę, max.	16 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, min.	6 mm ²	rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		