

UNIVERSAL CUTTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy kontrolne.

Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie z normą DIN EN 60900.

Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Diagonal-cutting pliers
Nr zam.	9041470000
Typ	UNIVERSAL CUTTER
GTIN (EAN)	4008190397777
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2026-02-28T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny	KSE 160

UNIVERSAL CUTTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Szerokość	160 mm	Szerokość (cale)	6.2992 inch
Długość	160 mm	Długość (cale)	6.2992 inch
Masa netto	216 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny jednoręczny
-----------	-------------------------

szcypce

średnica przewodu maks. (H)	2.3 mm	średnica przewodu maks. (MH)	3 mm
twardość ostrzy	62 HRC	izolacja ochronna 1000 V	Nie
długość łączna	160 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		