


**LIS 1,5M4 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW  
lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe  
stożkowym kanałem do wprowadzania

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , czerwony |
| Nr zam.    | <a href="#">9200310000</a>                                                                             |
| Typ        | LIS 1,5M4 V                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248410132                                                                                          |
| Ilość      | 100 szt.                                                                                               |

## LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 5.8 mm  | Głębokość (cale) | 0.2283 inch |
| Szerokość  | 22.6 mm | Szerokość (cale) | 0.8898 inch |
| Masa netto | 0.74 g  |                  |             |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane techniczne


|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Opis artykułu | izolowana końcówka<br>widelkowa 1,5 mm <sup>2</sup> / M4 |
|---------------|----------------------------------------------------------|

## Łączniki

|                                    |                     |                                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| izolacja                           | dostępny            | rozmiar (boleć)                     | M 4                 |
| rozmiar                            | M 4                 | Materiał/tworzywo sztuczne          | PVC                 |
| Kolor identyfikacyjny              | czerwony            | Gęstość złącza (S1)                 | 0.75 mm             |
| Długość połączenia (l)             | 17.8 mm             | Średnica wewnętrzna (d1)            | 4.3 mm              |
| Długość kołnierza plastikowego (b) | 11.3 mm             | Średnica kołnierza plastikowego (D) | 4 mm                |
| Średnica zewnętrzna (d)            | 7.2 mm              |                                     |                     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |



## LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Crimping tools



Praski do łączników izolowanych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HTI 15                     | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">9014400000</a> | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złączy    |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | kablowych, 0.5mm², 2.5mm², Zagniatanie podwójne                     |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                     |
| Typ        | CTI 6                      | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">9006120000</a> | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm², |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | 6mm², Zaciskanie owalne, Zagniatanie podwójne                       |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                     |
| Typ        | CTI 6 G                    | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">9202850000</a> | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złączy    |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | kablowych, 0.5mm², 6mm², Zaciskanie owalne, Zagniatanie             |
| Ilość      | 1 ST                       | równoległe                                                          |